

# لئاسل نيچورتين لاب ةيزازتهال ةيزازتهال ةركال ةنحطم

رصنعال مقرر: Kt-VBM100



## Introduction

ةيزازتهال ةيورك ةنحطم نع ةرابع Kt-VBM100 ةادأو ةادأال ةيلاع ةيربتم ةيبتم ةادأال ةيلاع ةيفيخو مچحلا ةريغص ضرغلا ةيئانث ةلبرغ زازتهال ددرت ب ةيزازتهال ةصنملا رفوت. نزولا ةقاط ةقيقدل/ةرم 36000 غلبي.

## ديزملا فرعا

نقحلا مچحلا صقأال دحلا	< 5 مم
ةنغلا تاميسج مچح قاطن	رتموركيم 20
نحطلال ةيمك	1 ج - 20 ج
زازتهال ددرت	ةقيقدل/ةفل 3000-3600
زازتهال ةعس	3 مم
زازتهال ةصو	داعبالا يئانث
لئاسل نيچورتينلا دي مچح ةقيرط	رمغلا
نحطلال ةراج ةجرد	ةيؤئم ةجرد 40 - ةيؤئم ةجرد 196-
ةيوركلا ةنحطملا ةدام	اينوكريز   نتسجنتلا دي برك   أدصلل مواقم ذالوف
ةيوركلا ةنحطملا ةيغوأ ددع	1
ةيوركلا ةنحطملا نارخ مچح	150 لم
نحطلال ةرك ةدام	اينوكريز   نتسجنتلا دي برك   أدصلل مواقم ذالوف
نحطلال ةرك رطق	40-60 مم
نحطلال ةقيرط	ديربتللاب نحطلال   بطرلا نحطلال   فاجلا نحطلال
ةلبرغلا ةقيرط	ةبطلرلا ةلبرغلا   ةفاجلا ةلبرغلا
ةكبشلا رطق	100 مم   150 مم
ةفاجلا ةلبرغلا قاطن	20 مم - 63 مم
ةبطلرلا ةلبرغلا قاطن	20 مم - 10 مم
ةلبرغلا نزول صقأال دحلا	3 مچك
ةلبرغلا تاقبط	2-5 تاقبط
ةدايقل ةصو	يكنيكني مكرم
يئابرهكلال فصولا	طاو 150، بزتره 50-60، ددرتم رايت تلوف 200-240/تلوف 100-120
ةقطلال ذفنم	خ.ل، يناطيربلا رايعملا   يكنيكني رايعملا   يبوروأال رايعملا   ينطولا رايعملا
يفاصلال نزول	35 مچك
عافترالال او قمعلال او ضرعلا (داعبالا)	400*300*200 مم
ةيماحلا ةئف	IP65
ةيسايق	CE

