

# ةضفخنم ءاملاب ةدربم زازتهالاب ةقدلا ةقئاف ةنحطم سملللاب لمعت ةشاشو ةراجلال KT-CG04 :رصنعلا مقر



## ةمدقم

ةراجلال ةضفخنم ءاملاب ةدربم ةيزازتهالاب ةنحطم  
داوملا ةمالس ىلع ظفاحت .ةقدلا ةقئاف نحلل  
ديزمل فرعا .جاتنإلاو تاربتخم لل ةيلاثم

## ديزمل فرعا

ةمدعملا	تافصاوملا
عونلا	(يئاقلت مكحتو سمل ةشاشو ةراجلال ةضفخنم ءايم ديرب) زازتهالاب ةقدلا ةقئاف ةنحطم
يسئئرلا ةقاطلا رصم	Xinbei :كحملا ةكرام) طاو وليك 1.1 / تلوف 380
لمعلا أدبم	ددرتلا يلاغ زازتهالاب
لمعلا عضو	عطقتم
مكحتلا ةقيرط	لماكلاب يلآ سمللل ةشاشب يكذم مكحت
ةيآلآ فئاطوللا	ةراجلال ةجرد ي ف مكحتلاو ،غيرفتلا ،ةلامإلا ،لقل ،يئاقلتلا عفرلا
(عافترا × ضرع × لوط) ةيآلآ داغبالا	مم 1650 × 900 × 1550
ةيسئئرلا ةدحو لا نرو	مك 650
نحطلال ةناوطلا سحج	رتل ≥ 6
نحطلال ةناوطلا ةدام	304 أدصلل مواقملا ذالوفلا
(ةيمكلا/محل/ةداملا) نحطلال نابضق	آبيضق 75 / مم 175 × مم 304 / 20 Φ أدصلل مواقملا ذالوفلا
داوملا قودنص ةيمك/مكح	ةدحو 2 / رتل 2.0
داوملا قودنص ةدام	304 أدصلل مواقملا ذالوفلا
(ةعفف لك) ةيدغتلا ةعس	مك 0.2 - 0.5 يلاوح
جارحإلا ةعس	(ةداملاو ءاقنلا بسح فلتخت) ةعاس/مك 1.0 - 3.0
ءاذغلا/ينيصلا بطالا) نحطلال ءاقن	ةكبش 300 - 3000
(يرح/ءاذغلا/ةيئاييمكلا) نحطلال ءاقن	(ةداملا بسح فلتخت) ةكبش 500 - 5000
(ميتارحلا/ءاقنلا بوبح) ةيلخل رادج رسك لدعم	> 95%
ةضفخنملا ةراجلال ةجرد ماطن	جدم ءايم دربم
ديربتلا ةوق	ب 2 / طاو وليك 2.2 / تلوف 380
ديربتلا طغاص	دنالابوك يكي رما
ةراجلال ةجرد قاطن	ةيؤم ةجرد 25- ىل ةيؤم ةجرد 0
لواذتملا ديربتلا لئاس	نيليل ءالا لوكيالا
(عافترا × ضرع × لوط) ديربتلا ةدحو داغبالا	مم 700 × 500 × 1930

هملعمل	تافصاوملا
ديربتلادحوونرو	مك 100
عصولا طورش	أرمدم أبكرت بلطت ال 100,000-300,000 GMP: ةئفلا نم ةفيطنل تاجبالا فرغل ةبسانم
ءاصوصلال فالع	(توصلل ةصام ةحول + أدصلل مواقم ذالوف) تاقبطلال يثالث توص لزغ