

رېتخم لول يودي يكي لورديه سبكم 12T / 15T / 24T / 30T / 40T رصنعلال مقر PCMP



مدمقم

سبكم مادختساب ءءفكب تانيعلال ريصحت
ةيلالم .محلل ريغص يودي يكي لورديه
لعللعلل ، ءلديصلال ، ءاوملالم ءاحبأ تاربتخمل
كي ماريسلال ، يزيفحتلال

ديزملا فرعل

ءومل كصلال	PCMP-2T	PCMP-5T	PCMP-12T	PCMP-15T	PCMP-24T	PCMP-30T	PCMP-40T
قطن طغصلال	ايم 25 (نط 0-2 لالكساب)	ايم 31.4 (نط 0-5 لالكساب)	ايم 30 (نط 0-12 لالكساب)	ايم 30 (نط 0-15 لالكساب)	ايم 34 (نط 0-24 لالكساب)	ايم 31.5 (نط 0-30 لالكساب)	ايم 40 (نط 0-30 لالكساب)
رطق سبكمال	Φ32mm (د)	Φ45mm (د)	Φ70mm (د)	Φ80mm (د)	Φ95mm (د)	Φ110mm (د)	Φ130mm (د)
لمالكلم لمالكلم	عنام لاصتا ءجوي ال امم ، برستلل برست نم للقي تيزلا	عنام لاصتا ءجوي ال امم ، برستلل برست نم للقي تيزلا	عنام لاصتا ءجوي ال امم ، برستلل برست نم للقي تيزلا	عنام لاصتا ءجوي ال امم ، برستلل برست نم للقي تيزلا	عنام لاصتا ءجوي ال امم ، برستلل برست نم للقي تيزلا	عنام لاصتا ءجوي ال امم ، برستلل برست نم للقي تيزلا	عنام لاصتا ءجوي ال امم ، برستلل برست نم للقي تيزلا
سايص طغصلال	طغصلال صرع طغصلال ءفاتكو	طغصلال صرع طغصلال ءفاتكو	طغصلال صرع طغصلال ءفاتكو	طغصلال صرع طغصلال ءفاتكو	طغصلال صرع طغصلال ءفاتكو	طغصلال صرع طغصلال ءفاتكو	طغصلال صرع طغصلال ءفاتكو
رطق رطق	30 مل م (ر)	30 مل م (ر)	30 مل م (ر)	30 مل م (ر)	30 مل م (ر)	40 مل م (ر)	50 مل م (ر)
رارقتسا طغصلال	≥1MPa/10 ءقيق	≥1MPa/10 ءقيق	≥1MPa/10 ءقيق	≥1MPa/10 ءقيق	≥1MPa/10 ءقيق	≥1MPa/10 ءقيق	≥1MPa/10 ءقيق
هلواط لمعال	Φ50mm (د)	Φ80mm (د)	Φ80mm (د)	Φ90mm (د)	Φ105mm (د)	Φ120mm (د)	Φ140mm (د)
ءمءال ءمءال	نينا	نينا	نينا	نينا	ءبرأ	ءبرأ	ءبرأ
ءحاسم لمعال	85 × 120 مم (م × ن)	96 × 130 مم (م × ن)	96 × 130 مم (م × ن)	140 × 150 مم (م × ن)	80 × 150 مم (م × ن)	92 × 160 مم (م × ن)	106 × 185 مم (م × ن)
ءعبأ	210 × 150 × 350 مم (عافترال × لوطلال × لوطلال)	225 × 155 × 380 مم (عافترال × لوطلال × لوطلال)	225 × 155 × 380 مم (عافترال × لوطلال × لوطلال)	245 × 175 × 390 مم (عافترال × لوطلال × لوطلال)	245 × 175 × 415 مم (عافترال × لوطلال × لوطلال)	275 × 195 × 420 مم (عافترال × لوطلال × لوطلال)	295 × 215 × 500 مم (عافترال × لوطلال × لوطلال)
نرو	مءك 12	مءك 28	مءك 28	مءك 38	مءك 42	مءك 56	مءك 75