

ن ط 24 / ن ط 15 ناماً اطغ عم يودي يكي لورديه تابي بح سبكم ن ط 60 / ن ط 40 / ن ط 30

رصنع لال مقر: PCF



ةمدقم

عم دامس لال رب تخم لال اعف يكي لورديه سبكم
داوم لال ثا حب أ ي ف تان يعل ري ضحت ل ناماً اطغ
ي ف حاتم .ةي نور تكل لال اتاع انصل لال ولة لدي صل لال و
15T لى 60T.

دي زم لال فرع

كصل لال حذومن	PCF-15T	PCF-24T	PCF-30T	PCF-40T	PCF-60T
طغض لال قاطن	ن ط 0-15 (لالكساب اجم 0-30)	ن ط 0-24 (لالكساب اجم 0-34)	ن ط 0-30 (لالكساب اجم 0-31.5)	ن ط 0-40 (لالكساب اجم 0-30)	ن ط 0-60 (لالكساب اجم 0-34)
سبكم لال رطق	Φ80mm (د)	Φ95mm (د)	Φ110mm (د)	Φ130mm (د)	Φ150mm (د)
طغض لال سراي قم	طغض لال ةفاتكو طغض لال ضرع	ةفاتكو طغض لال ضرع طغض لال	ةفاتكو طغض لال ضرع طغض لال	ةفاتكو طغض لال ضرع طغض لال	ةفاتكو طغض لال ضرع طغض لال
لصق لال دحل ل طغض لال (T)	ملم 30	ملم 30	ملم 40	ملم 50	ملم 50
ي قاولا اطغ لال	ي ك بس ح اجز	ي ك بس ح اجز	ي ك بس ح اجز	ي ك بس ح اجز	ي ك بس ح اجز
طغض لال رارقت سا	ة ق ي ق د $\geq 1\text{MPa}/10$	ة ق ي ق د $\geq 1\text{MPa}/10$	ة ق ي ق د $\geq 1\text{MPa}/10$	ة ق ي ق د $\geq 1\text{MPa}/10$	ة ق ي ق د $\geq 1\text{MPa}/10$
لمعل ال وواط رطق	Φ90mm (د)	Φ105mm (د)	Φ120mm (د)	Φ140mm (د)	Φ160mm (د)
ةدمع لال ددع	ةعبرأ	ةعبرأ	ةعبرأ	ةعبرأ	ةعبرأ
لمعل ال حاسم	ن × م × مم 80 × 130	ن × م × مم 112 × 160	ن × م × مم 112 × 160	ن × م × مم 126 × 185	ن × م × مم 185 × 250
دلعبأ	مم 260 × 175 × 395 (ل وطلال × ع افترالال × ضرع لال)	مم 305 × 195 × 425 (ل وطلال × ع افترالال × ضرع لال)	مم 305 × 195 × 425 (ل وطلال × ع افترالال × ضرع لال)	مم 355 × 215 × 505 (ل وطلال × ع افترالال × ضرع لال)	مم 405 × 240 × 565 (ل وطلال × ع افترالال × ضرع لال)
نرو	م ح ك 42	م ح ك 65	م ح ك 65	م ح ك 90	م ح ك 120

ةوق	طغص
1 [ن ط]	0.75 [لالكساب اجم]
3 [ن ط]	2.2 [لالكساب اجم]
5 [ن ط]	3.7 [لالكساب اجم]
10 [ن ط]	7.5 [لالكساب اجم]
12 [ن ط]	9 [لالكساب اجم]
15 [ن ط]	11.3 [لالكساب اجم]
20 [ن ط]	15 [لالكساب اجم]
30 [ن ط]	22.5 [لالكساب اجم]
40 [ن ط]	30 [لالكساب اجم]

الاسباب اچيم 35 ماظن الا طغض هذش زواجت الأ بح ي: ةطو ح لم
زاه اللة مدخ رمع ريصقت الة كلد يدؤي فوسف الة و