

# نط 24 / نط 15 نامأءاطغ عم يودي يكيلورديه تابيبح سبكم نط 60 / نط 40 / نط 30

PCF: رصنعال مقرر



## ةمدقم

عم دامسلال رب تخمل لاعف يكيلورديه سبكم داوملا ثاحبأ يف تانيعلال ريضحتل نامأءاطغ يف حاتم. ةينورتكلإل اتاعانصلالو ةلديصلالو 15T لى 60T.

ديزمالا فرعا

كصلال جذومن	PCF-15T
طغصلال قاطن	نط 0-15 (لاكساب اجم 0-30)
سبكمال رطق	Ø80mm (د)
طغصلال سايقم	طغصلال ةفاتكو طغصلال ضرع
طغصلال صقألا دجال	ملم 30
يقاولا ءاطغال	يكبش حاجز
طغصلال رارقتسا	ةقيقد $\geq 1\text{MPa}/10$
لمعال ةلواط رطق	Ø90mm (د)
ةدمعال ادع	ةعبرأ
لمعال ءحاسم	م (ن × م) 80 × × 130
دعابأ	260 × 175 × 395 مم (اعفاترالا × ضرعال × لوطالا)
نرو	مك 42
ةوق	طغص
1 [نط]	0.75 [لاكساب اجم]
3 [نط]	2.2 [لاكساب اجم]
5 [نط]	3.7 [لاكساب اجم]
10 [نط]	7.5 [لاكساب اجم]

12 [نط]	9 [الکساب اچیم]
15 [نط]	11.3 [الکساب اچیم]
20 [نط]	15 [الکساب اچیم]
30 [نط]	22.5 [الکساب اچیم]
40 [نط]	30 [الکساب اچیم]

زاهال امدخ رمع ريصقت ىل | كلذ يدؤي فوسف ال او ، لالکساب اچیم 35 ماظن الا طغص ةدش زواجتت ال أ ب جي : ةطوخل م