

# 15T / 24T / 30T / 40T / 60T نام اءاطغ عم دامسلل ربءءم ل يكيلورديه سبكم

رصنعلال مقر: PCF



## Introduction

عم دامسلل ربءءم ل اعف يكيلورديه سبكم داوملا ءاحبأ يف ءانعلال ررضءم نام اءاطغ يف ءام. ةنورءكل إلال ءاعانصلال و ةلءلصلال و 15T إلى 60T.

ءلزملا فرعا

كصلل ءءومن	PCF-15T
طغصلال قاطن	0-15 (للكساب اءم 0-30) نط
سبكملا رطق	Φ80mm (ء)
طغصلال ساىقم	طغصلال ةفءاءك و طغصلال ضرع
طغصلال ءصقألا ءءالا	ملم 30
ءقاولا اءاطعلال	ءكءش ءءءر
طغصلال رارقتسا	ءقءء ≥1MPa/10
لمعلال ةلواط رطق	Φ90mm (ء)
ءءمءالا ءءع	ءعبراً
لمعلال ءءاسم	80 × × 130 مم (ن × م)
ءءعبأ	260 × 175 × 395 مم (ل و ط ل × ضرعلال × اعفاءرلال)
نءرو	مءك 42
ءوق	طغصلال
1 [نط]	0.75 [للكساب اءم]
3 [نط]	2.2 [للكساب اءم]
5 [نط]	3.7 [للكساب اءم]
10 [نط]	7.5 [للكساب اءم]

12 [نط]	9 [الکساب اچیم]
15 [نط]	11.3 [الکساب اچیم]
20 [نط]	15 [الکساب اچیم]
30 [نط]	22.5 [الکساب اچیم]
40 [نط]	30 [الکساب اچیم]

زاهال امدخ رمع ريصقت ىل | كلذ يدؤي فوسف ال او ،الکساب اچیم 35 ماظن الا طغص ةدش زواجتت ال أ ب جي :ةطوخل م