

ةقدب تانيعال ريضحتل ةقيقدلا ةيقفألا نامطربلا ةنحطم لجلىحتلاو ثحبلا يف

رصنعلا مقر :KT-XRD180



ةمدقم

ةقيقدلا ةيقفألا نامطربلا ةنحطم فشكتك
لجلىحتلاو ثحبلا يف ةقدب تانيعال ريضحتل
ءايميكلاو ايجولوجلاو XRD ضارغألا ةيلاثم
اهاريغو

ديزملل افرع

ةمدعمل	فصولا
جت نامل مسا	ةقيقدلا ةيقفألا نامطربلا ةنحطم
ةجل عمل أدبم	كالكحالا
قبطتلا ةنيغ صئاصح	معان
ةجل عمل اعون	نحطل
ةنيغ عمل صقألا دحلا	
ةجتانل تاميسجلا مجح قاطن	
ةيوركلل انحاطملا ددع	ةعطق 1
نحطل اعو مجح	لم 180
نحطل ةدمعأ ددع	42
نحطل طئاسو عون	يناووسطا
نحطل اعو ةدام	مويونوكرزلا ديسكأ
ةيرايخالا نحطل ةرك ةدام	مويونوكرزلا ديسكأ
نحطل ةقيرط	فاجلا نحطل
نحطل اعول عيرسلا تيبثتلا زاج	معان
ةيطاطملا تاركبلا ددع	2
يوصقلا ةعرسلا	ةقيقد/ةرود 1800
مكحلتلا ةقيرط	فئاطولا ةددعت LCD مكحت ةنحو
نحطل قروء عوصو	يقفأ
يكيسالكلا نحطل تقو	ةقيقد 3-30
ةيسئزلا فئاطولا	رمتسملل نحطل
ةيفاضا فئاطو	LED ةءاضا
ئئابرهكلا فصولا	طاو 60، بزتره 50-60، ددرتم رايت تلوف 200-240/تلوف 100-120
نحطل دنفم	ينطو رايعم
يفاصللا نزولا	مكح 28

معمل عمل	فصول
داعبالا (عافتراال او قمعلاو صرعلا)	ملم 260 250 140
هيامحلا يوستسم	IP65
يسايق	CE