

ةقدب تانيعال ريضحتل ةقيقدلا ةيقفألا نامطربلا ةنحطم لليحتلاو ثحبلا يف

رصنعلا مقر : KT-XRD180



ةمدقم

ةقيقدلا ةيقفألا نامطربلا ةنحطم فشكتك
لليحتلاو ثحبلا يف ةقدب تانيعال ريضحتل
ءايميكلاو ايجولوجلاو XRD ضارغألا ةيلاثم
اها ريغو

ديزملل فرعا

ةمدعمل	فصولا
جتعمل مسا	ةقيقدلا ةيقفألا نامطربلا ةنحطم
ةجلعمل أدبم	كالكحالا
قبطتلا ةنيع صائص	معان
ةجلعمل اعون	نحطل
ةنيعال مجعل يصقألا دحلا	
ةجتانل تامسيسال مجعل قاطن	
ةيوركلا نحاطملا ددع	ةعطق 1
نحطل اعو مجعل	لم 180
نحطل ةدمعأ ددع	42
نحطل طئاسو عون	يناو طسأ
نحطل اعو ةدام	مويونوكرزلا ديسكأ
ةيرايحتالا نحطل ةرك ةدام	مويونوكرزلا ديسكأ
نحطل ةقيرط	فاجلا نحطل
نحطل اعول عيرسلا تيبثتلا زاج	معان
ةيطاطملا تاركبلا ددع	2
يوصقلا ةعرسلا	ةقيقد/ةرود 1800
مكحتلا ةقيرط	فئاطولا ةددعت LCD مكحت ةدحو
نحطل قرود عوصو	يقفأ
يكسيسالكلا نحطل تقو	ةقيقد 3-30
ةسيسئرلا فئاطولا	رمتسملل نحطل
ةيفاضا فئاطو	LED ةءاضا
ئئابرهكلا فصولا	طاو 60، بزتره 50-60، ددرتم رايت تلوف 200-240/تلوف 100-120
نحطل دذفم	ينطو رايعم
يفاصلل نزولا	مك 28

معمل عمل	فصول
داعبالا (عافتراال او قمعلاو صرعلا)	ملم 260 250 140
هيامحلا يوستسم	IP65
يسايق	CE