

روطال ي ف يزاعل ينولل نقحلل نقح عرب/ققي قد نقح لئاسل روطال ي ف يزاعل ينولل نقحلل نقح عرب/لئاسل KTG-5: رصنعل مقرر



ةمدقم

ي ف ققي قد ٲني ع ل ا خ د ا ل ة قد ب ة م م ص م
ة ق و ث و م ج ئ ا ت ن م م ض ي م م ، زاعل ا ي ف ا ر غ و ت ا م و ر ك
ر ا ر ك ت ل ل ة ل ب ا ق و .

دي ز م ل ا ف ر ع ا

ت ا ف ص ا و م ل ا	ة ر ب ا ل ل ي ج ر ا خ ل ا ر ط ق ل ا	ة ر ب ا ل ل و ط	ع ف د ل ا ب ي ص ق
0.5 ل م	0.5	78	ة ف و ح م ة ج و ذ ر م ة ق ب ط
1ul 1	0.5	73	ة ف و ح م ة ج و ذ ر م ة ق ب ط
2 ة ب ح	0.5	75	ة ف و ح م ة ج و ذ ر م ة ق ب ط
5 ل و ا	0.6	75	ة ف و ح م ة ج و ذ ر م ة ق ب ط
10ul 10	0.5	55	ة ب ل ص ل ا PTFE ة د ا م
25ul 25ul	0.5	55	ة ب ل ص ل ا PTFE ة د ا م
50 ل م	0.5	55	ة ب ل ص ل ا PTFE ة د ا م
100ul	0.5	55	ة ب ل ص ل ا PTFE ة د ا م
250 ل م	0.5	55	ة ب ل ص ل ا PTFE ة د ا م
500 ل م	0.5	55	ة ب ل ص ل ا PTFE ة د ا م

ت ا ف ص ا و م ل ا	ة ر ب ا ل ل ي ج ر ا خ ل ا ر ط ق ل ا	ة ر ب ا ل ل و ط	ع ف د ل ا ب ي ص ق
0.5 ل م	0.5	78	ة ف و ح م ة ج و ذ ر م ة ق ب ط
1 ل و ا	0.7	73	ة ف و ح م ة ج و ذ ر م ة ق ب ط
2 ة ب ح	0.7	75	ة ف و ح م ة ج و ذ ر م ة ق ب ط
5 ل و ا	0.7	75	ة ف و ح م ة ج و ذ ر م ة ق ب ط
10ul 10	0.7	51	ة ب ل ص ل ا PTFE ة د ا م
25ul 25ul	0.7	51	ة ب ل ص ل ا PTFE ة د ا م
50ul	0.7	51	ة ب ل ص ل ا PTFE ة د ا م
100ul	0.7	51	ة ب ل ص ل ا PTFE ة د ا م
250ul	0.7	55	ة ب ل ص ل ا PTFE ة د ا م
500 ل م	0.7	55	ة ب ل ص ل ا PTFE