

## ةقي قدلا ةجسنألا ةنحطم رصنعلال مقرر: KT-MT10



### ةمدقم

تاذ ةرغصم ةيورك ةنحطم نع ةرابع KT-MT10 مس 15X21 قمعلال او ضرعلال. جمدم لكيه ميمصت نكمي. طقف مك 8 يللمجإلا نزولالو، طقف لم 0.2 ةعس يزكرم درط بوبنأ عم اهمادختسا دك لم 15 ةعس ةيورك ةنحطم ءاعو وأ ىندأ دك ىصقأ.

### ديزملال فرعإ

نحطلال مجحل ىصقألا دحلل	
ةنعلال تاميسج مجح قاطن	رتموركيم 0.1-20
نحطلال ةقيرط	ةصفخن ةراح ةجرب نحطلال   بطرللا نحطلال   فاجلا نحطلال
لغيشتلأدم	ددرتلا ةيلال تاراسم 8 تاذ ددرتلا ةيلال داعبالا ةيثالث ةكرح
ةكرحال قاطن	12 مم
ةكرحال ددرت	ةقي قدلا/ةرم 3000
نحطلال لم اءون	ةيلخلال ليطلع لوجم   ةيورك ةنحطاط ةج
ةيورك ةنحطالم ةدام	خل، نيليثي اورولفارنت يلوب   أدصلل مواقملال ذالوفال   اينوكرز   نسنغنتل ديبرك
ةيورك ةنحطالم ةيغوأ دء	1
ةيورك ةنحطالم قروء مجح	15 لم
نحطلال ةرك ةدام	يرايختا نسنغنتل ديبرك   أدصلل مواقم ذالوف   اينوكرز
نحطلال ةرك مجح	0.1-15 مم
نيوكتلل لباقلا يزكرملا درطال بوبنأ مجح	لم 5   لم 2   لم 0.5   لم 0.2
يالخلال ريسكت لوجم	4 × 5   5 × 5   5 × 12   5 × 25   5 × 0.2
يئابرهكلا فصولال	طاو 30، زتره 50-60، ددرتم راي تالوف 200-240
ةقاطال ذفنم	خل، نيليثي رلل راي عمال   يكرمألا راي عمال   بوروبال راي عمال   ينطولال راي عمال
يفاصلال نزولال	مك 8
ءافتلالال او قمعلال او ضرعلال داعبالا	مم 50*210*220
ةياملال ةئف	IP65
ةيساي ق	CE
ةيفاضا رصانع	لئاسلال نيءورتيتللاب فاجلال جلتلاب ديربت، يصخشلال رتوييمكلكل فافش يقا وءاطغ