

ةقي قدلا ةجسنألا ةنحطم

رصنعنل مقرر: KT-MT10



ةمدقم

تاذ ةرغصم ةيورك ةنحطم نع ةرابع KT-MT10 مس 15X21 قمعل او ضرعلا .جمدم لكيه ميمصت نكمي .طقف مكك 8 يللمجإلا نزولاو ،طقف لم 0.2 ةعس يزكرم درط بوبنأ عم اهمادختسا دحك لم 15 ةعس ةيورك ةنحطم ءاعو وأ ىندأ دحك ىصقأ.

ديزمل فرعا

نحطال مجحل ىصقألا دحلا	< 6 مم
ةنعل تاميسج مجح قاطن	رتموركيم 0.1-20
نحطال ةقيرط	ةصخفخن ةراح ةجرب نحطال بطرلا نحطال فاجلا نحطال
لغيشتل أدبم	ددرتلا ةيلع تاراسم 8 تاذ ددرتلا ةيلع داعبالا ةيثالث ةكرح
ةكرحال قاطن	12 مم
ةكرحال ددرت	ةقي قدلة/درم 3000
نحطال لم اءون	ةيلخلال ليطعت لوح ةيورك ةنحطال ةج
ةيوركال ةنحطال ةدام	خ.ل، نيليثي اورولفارنت يلوب أدصلل مواقملا ذالوفلا اينوكرز نئسغنئلا ديبرك
ةيوركال ةنحطال ةيغوأ دء	1
ةيوركال ةنحطال قرود مجح	لم 15
نحطال ةرك ةدام	يرايخا نئسغنئلا ديبرك أدصلل مواقم ذالوف اينوكرز
نحطال ةرك مجح	0.1-15 مم
نيوكتلل لباقلا يزكرملا درطال بوبنأ مجح	لم 5 لم 2 لم 0.5 لم 0.2
يالخلال ريسكت لوح	4 × 5 5 × 5 5 × 12 5 × 25 5 × 0.2
يئابرهكلا فصولا	طاو 30، زتره 50-60، ددرتم راي تلاف 200-240
ةقاطال ذفن	خ.ل، نياطي ربال راي عملا يكرمألا راي عملا بيوروالا راي عملا ينطولا راي عملا
يفاصلال نزولا	مك 8
ءافتارال او قمعل او ضرعلا داعبالا	مم 50*210*220
ةيماحلا ةئف	IP65
ةيساي ق	CE
ةيفاضا رصنع	لئاسلا نيچورتيتنلاب فاجلا جلتلاب ديرت، يصخشلا رتوييمكلكل فافش يقا وءاطغ