

KT-TE5: رصنع ل ا مقرر

ةيكي تاموت وأل دربم لم رعس مل ةمظنأ فشكأ
 ، قيقدل بوساح لاب لمعت يتل ةقدل ةيلاع
 ، بلصل دوقولل عيرسل راب تخالل ةممصملاو
 ، ةيكي تاموت وأ هاي متاع رجب زميت يتلاو
 دمت عم لاثتمو ، ةراحلا ةجردل يكد رارق تساو
 . ةقاطلاو نداعملاو محفلا عاطق تاربتخمل

[illegible]

تفاصيل المواصفات	(مواصفات KT-TE5 سلسلة) الفنية للمواصفات
معدل التردد	KT-TE5
معدل التردد	213-2008 GB/T
معدل التردد	10,500
معدل التردد	0.0001
معدل التردد	(معدل التردد: 0.1% RSD ≤)
معدل التردد	±0.1
معدل التردد	15 ≤
معدل التردد	0°
معدل التردد	40°
معدل التردد	30
معدل التردد	2.3
معدل التردد	24

تافصاومالهملعم	(هيساسال KT-TES هلسلس) هينفلا ليصافتال
لاغشال تي قوت هيلآ	(قئاقد 6 يلاوح يرارح ساسا طخ لاغشإ هذفان) يكي تاموتوا لسلس
فالغلل يرارحالم كحتال هقيرط	طغاضالاب ديربتو هقلغم هقلحب طشن ينورتكلل ديربت
كي رحتال هيلآ	دروتسم يعانص يكيناكيم/يسيطانغم كي رحت كرحم
ددرتال / ليغشال دهج	زتره 50، 10% $\pm$ تلوف 220 ددرتم رايت
هقياطلل كالهتسا ي صقأ	طاو < 300
هتأل تاردق	فيرصتلاو، تانايبل باسح، هيلصافتال فالغلل هنزاووم، ميجال سايقلا، يكي تاموتوالا هيلمال نوح
عسوتال هردق	هددعتم تادحول يزاوتمال ليغشالاب حمست م كحتال هددعتم تاي جمرپ هنيب