

مكحلتا متي يذلا ديدحلا ماخ تايركل طغضلا ةوق رابتخا زاهج قحس ةمواقم رابتخا ةلآ - قيقد بوساح ةطساوب هي تايركلا

KT-JTK :رصنعلا مقر



ةمدقم

ISO 4700 رايغم عم قفاوتيل زاهجلا اذه مُمَص
ماخ تايركل طغضلا ةوق رابتخا زاهج رفويو
بوساح ةطساوب هي مكحلتا متي يذلا ديدحلا
لمح راعشتساو ،نتوين وليك ةرشف ةعس قيقد
يلعفل تقولا يف هوشتل ليحتو ،ةقدلا يلعا
ةدوج ةبقارم نامضل ةلآ تاغفد تاياصحاو
جاتنإل تاربتخم يف ةمراصل نيذعتلا

ديزملل فرع

قيبطتلا	فصولا	هيئتيال ةدئافا
هيذغت ةدوج ةبقارم يلعفل	نرفنل نحش لبق ةقورحملا ديدحلا ماخ تايركل طغضلا لشف بعت سايق يلعفل	طفايحو زاغلا هيحوت رطام نم فغخيو ،نرفنل لخاد للحتل لغ نمي نرفنل ةقبط ةيذاقن يلع
لزنحتملا ديدحلا جاتنإ رشابملا (DRI)	يتلا دومعلا نارفأل هجوملا تايركلل درابل يلع قحسل ةوق نم ققحتلا ةعيميلا ةقبطلا تاغافمو زاغلاب لمعت	ديلوت وأ ركبم لكفت نود دومعلا ءبع طغضل تايركلل لمحت نمضي رابغ
ريوكتلا عنصر نمي سحت	تاليدعتو ،تينوتنبل طبار تاغرجو ،ءارضخلا تايركلل قرح تافلم مييقت لتكتلا ءانثا ةبوطرلا يوتحت	يف ةرارحلا تافلم نمي سحتل ةغيرس ةعجار ةيذغت تاقلل جيتي امخا داوملا تافاضا بسنو نرفنل
نحشلا ةناتم تاسارد ةلوانملاو	بئاسلا يرحبل نحشلا ءانثا ءجاتنلا هيكنيكيما طوغضلا ءاكاحم لقنلنل اغيرفتو ،ةيديذحلا لكسلابل لقنلنل ،ةليوط تافاسملا	تابوقعلا عنمي امم ،لخنملا نود تامارغلا ديلوتب ةقذب أبنتي عئاضابل نادقفو ةيراجتلا ةيلاملا
يميذاكالل ثحبل يدعنملا	ةبكرم تايركو ،تينوتنبل ريغ ةديج ةيوضع طباور يف ققحتلا دراابل يلع طوبرملا لتكتلا تاينقتو	ةيمك يصقأ لمح تانايابو ةقدلا يلعا هوشتل تاينحنم رفوي ةيميذاكالل تاروشنملا
فرط نم داوملا ةداهش ثلات	ديدحلا ماخ تايرك تاغفدل ريغاعملا عم قفاوتيمو لقتسم ققحت ءارج ةراجتلا ةيوسنل ةيراجتلا	ISO عم ةقفاوتيمو لمالكلا بعتتلل ةلباق رابتخا تاداهش مدي ققحتلل ةلباق تاغفدل ةيئاصحاو تالاجس عم 4700

تافصاوملا ةملغم	صئاصحلا / ةميقل
جتنملا رصنع مقر	KT-JTK
اهب لومغملا رابتخالا ريغام	GB/T 14201-93, ISO 4700-2007
يوصقل للملا ةعس	10 نتوين (10,000 نتوين وليك)
رابتخالا ةوق قاطن	10,000 نتوين ىلإ 0 نتوين
رابتخالا ةلآ ةقد ءف	(±1% دودج يف رشؤملا يف أطخ) 1 ءجدرلا
ةوق سايق ةقد	اهيل راشملا ةميقل نم ±1%
طغضلا رخشتم سم ةقد	(FS) لماكلا قاطنل نم ≤ 0.05%
ةينعل رطق قاطن	م 60 ىلإ م 5
عطاقتملا سارللا ءكرح طوش	م 500
طوشلا ءازا ةقد	±0.01 م
رابتخالا ءعرس قاطن	(رارمتساب ريغتم) ةقيقد/م 100 ىلإ ةقيقد/م 1

تفاصيل المنتج	مميزات المنتج / المواصفات
إزالة سايك زاهج	دومغلا ىلغ تبثم ةقذلا ىلإع ىئوض رفشم
هوقلا فشك رصنع	كرحتملا عطاقتملا سألرلا نم ىلفسلل باناجلا ىلغ ةتبثم ةقذلا ىلإع لىمحت ىلغ
عقدلا ىنب	دومغلا ىف ةقذلا ىلغ ةداىق رىم اسمو ضىفخت سورق قودنصب نرتقم ىئابرهك كرحم
مكحتملا ماظن ىنب	ىصخش بوساج ةهجاو باناج ىلإ دومغلا ىلغ ةتبثم ةكذ ةقذلا مكحت ةدحو
تاجرحملاو تانايبلاروصت	زاهجال نتم ىلغ ةقذلا عباط ، ىلآ تاعفد تانايصاصج ، ىلغلف تقولا ىف LCD تانايحنم مسر
كرحتملا عطاقت ىنب	طاوولىك 0.75
لغشتملا عطاقت رصم	لحارم 3 ، زتره 50 ، ددرتم رابت تلوف 380