

نزول ايف دقفل اديحت ماظن ، فيووركيملاب ةبوطرلا للحم محفل ةبوطرل عيرسلال فيفجتال دنع

KT-TE39 :رصنعلال مقر

ةمدقم



فيووركيملاب محفل ةبوطر للحم مُمَص
ثيح ، عيرسلال محفل ةدوج رابتخال أصيص
انثأ نزول ايف دقفل ةلأ تاساي ق رفوي
لالخ تاني عست ةجلع م م ق . فيفجتال
، جدم قيقدي ليلحت نزو عم ةقيد نيرشع
ريعا ممل لاثتال او ، يكيما ندي مقرر مكحتو
رابتخال .

ديزلال فرع

قيبطتال	فصولا	ةيسيئرلا ةريمال
ةيرارحلال ةقاطال ديوت	باسحل تايلغلل ماخل ةيدغتال داومو قوحسمل محفل عيرسلال رابتخال ي. لعلفل تقول ايف دوقول ايلأ ءاوهل بسن طبضو ةيفاضال ةيرارحلال ميقلا	يف ريتاوفلال تاضقانت عنمي و تايلغلل ءارح رئاسخ نم ففخي ري. بكيلا محفل تاذ دوقول تانحش
يرارحتال محفلل صخف	تايلمع ءانثأ محفل تانحشل تاداهشل رادصلو ثلاث فرط نم شيتفتال نفسلال ولدانصلو ةيديجلال ككسلال لقن	ةدمعتملال ةيليلحتال ةبوطرلاو ةيللل ةبوطرلا تاناي رفوي ةيرارحتال تايسوتلل ةقيد 20 نم لقايف
محفل لسغو ءارثا	داوملاو ، تاحش رمل بالاقو ، لوسعتملال محفل طالام يف ةبوطرلا يوتحم ةبقارم ري. صيحتال عناصم ربع ءففجتملال ةقيدلال	سباكمو تازكرمل دطل يدملال لغللمال نيسحتال نم نكمي تجتملال ءيجاتنل نم دق يصىقلا قيقحتل تاشاشال
coking ءانصام نداعملاو	نحش لب ق (PCI) قوحسمل محفل ن قح دوقووكوكال محفل طيلاخل ميقيت كوكال محفل نارفاو ءفالل نارفال	تامدصلال بنجتيو ، نوبركلال لاخل ةقيد تاساسخ نمضي كوكال محفل ءدوج رقتسيو ، ءارحلل ءواقملل لارجلال يف ءرارحلل
نيديعتال ءدوج تاربتحم	ربع لجانملا نم بئاسلال محفل تانيعل ءلعلملا قفرمو ءرفجل عقوم صخف ةطشنال جارختسالا قورع	ميقيقتل نيديعتال يسندنهمل ءعيرس ةيليلغشت تاقيلعت رفوي جزلال نيزخت تاحاس ءراداو محفل تاقببط
بلصلل دوقول رابتخا ةيويحلال ءلكتال	ةئفدتال طالامو ، طولخملا داغتسمل بلصلل دوقول ةبوطرلا صخف ي. غانصلال بلصلل دوقول او ، محفل ءيويحلال ءلكتال كركتشملا	ةيلباق عم ءريعتملا ةبوطرلا يوتحم فيرعت تالفم بعوتسي دادلال ءماعل تاقفالن نم يئالال دحل و ءيلال راركت

ةملعتملا	KT-TE39 (زارطال) تافصولمال
ردقمال ليغشتال ءج	زتره (1 ± 50) ، ددرت راي تلافو (22 ± 220)
فيووركيملاب فيفجتال نرف لخد ءقاط	طاو 1400 ≤
فيووركيملاب فيفجتال نرف جورخ ءقاط	طاو 900 ≤
فيووركيملا ليغشت ددرت	زتره اجم 2450
ءارمحلل تحت ءغشال ءففجتم ءقاط	طاو 1200 ≤
جدملال ينورتكلال نازيملا ءعس	مارم 240 ≤
ةيساسحل / نازيملا ءارق	0.001% (قء) مارج 0.001
(\$M_t\$) ءلكتال ءبوطرلا ءنيعل ءلكت	(م م 6 < : تامي سجال مارج) (1 ± 10)
(\$M_{ad}\$) ءلكتال ءبوطرلا ءنيعل ءلكت	(م م 0.2 ≤ : تامي سجال مارج) (1 ± 0.1)
ءرود لكلا رابتخال ءعس	ءفء / ءيدرف تانيعل 9
لماكلال ليحتال تقو	ءفء لكلا ءقيد 20 ≤ ءءا
سايقل ءقء ريياعم	GB/T 15334 و GB/T 211 عم قفاوتم
ليغشتال ءارح ءجرد قاطن	ةيؤئم ءجرد 40 يلا ءيؤئم ءجرد 0

KT-TE39 (زارطال) تافصاوملا	ملاعمل
(فتاكت نودب) هيبسن هبوطر $85\% \leq$	ليغشت لل هيبسنلا هبوطرلا
مم 540 × مم 380 × مم 510	$(\$W \times D \times H)$ ماظنلا داعبأ
هرغصم هعباط LCD، هشا، قيقد بوساح هحول، هيكناكهيم كرحم، هيازيم، هيووركهيملاب هيففجت هيفوحت	هلملاكتالم هيعرفلا هماظنلا