

قريغص ةيبكوك تايرك ةنحطم

KT-P400 :رصنعلال مقر



ةمدقم

ةيبكوكال ةيوركلال ةنحطمال فشتكأ
طلخو نحلل ةيلالمال، KT-P400 ةيبكوكال
عتمتسا. ربتمال في ةريغصلال تانيعلال
، ليوطلال ةمدخلال رمو، رقتسملال ةادألاب
تيقوتلال فئاظولال لمشت. ليلمعلال قيبطتلالو
دئاللال ليملحلال نم ةياملحلالو

ديزملال فرعل

نحطلال أدبم	كالكحلالو ريتأللال ةوق
ةبسانملا داوملا	ةصفخنملا ةبالصلال ةطسوتمو ةريغص ةشه ةبطر وأ ةفاج
داوملا لاخلل محج	
داوملا جارخلل محج	مم 0.1-20
ةجللعلل محج	
نحطلال قروءة عرس	ةقبيقءة/ةرود 0-900
نحطلال قروءة ةدام	نحسجنال ديبرك كيمياري قبيقع أدصلل مواقم ذالوف بلصل ذالوف خلل، نوليان
نحطلال تانامطرب ددع	عطق 4
نحطلال قروءة محج	
نحطلال ةرك ةدام	نحسجنال ديبرك اينوكريز انيمولأ؛ انيمولأ قبيقع؛ قبيقع خلل، أدصلل مواقم ذالوف
كرحملا ةوق	250W
يفاصلال نزولال	محك 35
داعبالا	مم 350 عافترالال * 300 صرعلال * 500 لوطلال
ةياملحلال يوتسم	IP65
ةدوخلال رييعلم	CE