

قريغص ةيبكوك تايرك ةنحطم

KT-P400 :رصنعلال مقر



ةمدقم

ةيبكوكال ةيوركلال ةنحطمال فشتك
طلخو نحل ةيلالمال، KT-P400 ةيبكوكال
عتمتسا. ربتمال في ةريغصلال تانيعال
، ليوطلال ةمدخلال رمو، رقتسملال ةادأاب
تيقوتلال فئاظولال لمشت. ليلمعلال قيبطتلالو
دئالال ليملحلال نم ةياملحلالو

ديزملال فرعا

نحطلال أدبم	كالكحلالو ريتالال ةوق
ةبسانملا داوملا	ةصفخنملا ةبالصلال ةطسوتمو ةريغص ةشه ةبطر و ةفاج
داوملا لاجدا مبح	
داوملا جارح مبح	مم 0.1-20
ةجلالعملال مبح	
نحطلال قورود ةررس	ةقيقد/ةرود 0-900
نحطلال قورود ةدام	نحسجنالال ديبرك كيماريس قيقع أدصلل مواقم ذالوف بلص ذالوف خل، نوليان
نحطلال تانامطرب ددع	عطق 4
نحطلال قورود مبح	
نحطلال ةرك ةدام	نحسجنالال ديبرك اينوكريز انيمولأ؛ انيمولأ قيقع؛ قيقع خل، أدصلل مواقم ذالوف
كرحملا ةوق	250W
يفاصلال نزولال	مبح 35
داعبالا	مم 350 عافتالال * 300 صرعلال * 500 لوطلال
ةياملحلال يوتسم	IP65
ةدوخلال رييعام	CE