

## قريغص ةيبكوك تايرك ةنحطم

KT-P400 :رصنعلال مقر



### Introduction

ةيبكوكوك الةيوركل الةنحطم الةفشتكل  
طلخو نحل الةلثمل الة KT-P400 ةيبكوك الة  
عتمتسا .ربتخم الةف قريغصل الةانلعل  
،للوطل الةمدخل الرمو ،رقتسمل الةاءالاب  
تلقوتل الةفئاطول الةمشت .للمعل القلبللوا  
دئال الةلمحل الةم ةللمل الةم

### دلمل فرعل

نحل الة ادبم	كالكحل الةو رل الةو
ةبسانم الة داوم الة	ةصفنم الةبالصل الةطسوتمو ةقريغص ةشه ةبطر واةفاج
داوم الةلخدا محل	< 2 مم
داوم الةلارخ محل	0.1-20 مم
ةجل الةم الة محل	< 400 لم
نحل الة قروءة رص	0-900 ققل قءة/رود
نحل الة قروءة ءام	نللسنل الةدلبرك كلمارلس ققق أءللل موقم ءالوف بلل ءالوف لل ،نولل ان
نحل الة انامطر بءء	4 علق
نحل الة قروءة محل	< 100 لم
نحل الة ءرك ءام	نللسنل الةدلبرك الونوكرز انلمولأ ؛انلمولأ ققق ؛ققق لل ،أءللل موقم الةءالوف
كحل الة ءوق	250W
لفاصل الة نزلو	35 مكل
ءاعبالا	مم 350 عافءالال * 300 صرعلال * 500 لوطلال
ةلمحل الةلوسم	IP65
ءءو الة رلعل	CE