

Mosi2) مونيدبي لومل ديسيليس يئانث نيخست رصنع

مقرر: رصنع ال مقرر KT-MH



مدمقم

يئانث ديبمب نيخست ال رصنع ؤوق فشتك ؤمواقمل (Mosi2) مونيدبي لومل ديسيليس نم ؤديرف ؤدسك ؤمواقم. ؤيلال ؤارحلال تاجرد نع ديزملا فرعا. ؤتبات ؤمواقم ؤميق عم اهعون نآل هذؤاوف!

ديزملا فرعا

3م/ح - ؤيئاي زي فال صاوخ ال	انح نال ؤوق - Pa	ب الصال - GPa	طغصل ؤوق - لالكساب	صاصت ما - %	ؤلاطت سالا - %
6.0±0.1	500	12	□1500	≤0.2%	4
يوجل فالغل	T1700	T1800	T1850	T1900	
ءاوهال	1700	1800	1830	1850	
نيحورتي ن2	1600	1700	1700	1700	
موي ليه، نوغرأ ني رأ	1600	1700	1700	1700	
ؤيؤئم ؤجرد 80- (يدنل ؤطقن) فاجال نيحوردي ال	1150	1150	1150	1150	
ؤيؤئم ؤجرد 20- (يدنل ؤطقن) بطرلا نيحوردي ال	1450	1450	1450	1450	
ديسكأ نيأ 50%، نوبركل ديسكأ نيأ 10% لالم لي بس يلعل) يجرخال زاغل (2 نيحوردي ه 15%، نوبركل	1600	1700	1700	1700	
ديسكأ نيأ 20%، نوبركل ديسكأ نيأ 40% لالم لي بس يلعل) يجرخال زاغل (نوبركل	1400	1450	1450	1450	
أيئرح ؤقرتحم لال او ؤقشتم ال اي نومأل	1400	1450	1450	1450	
D1	D2	ول	ول	A	
3 مم	6 مم	80-300 مم	80-500 مم	25 مم	
4 مم	9 مم	80-350 مم	80-500 مم	25 مم	
6 مم	12 مم	80-800 مم	80-1000 مم	25-60 مم	
7 مم	12 مم	80-800 مم	80-1000 مم	25-60 مم	
9 مم	18 مم	100-1200 مم	100-2500 مم	40-80 مم	
12 مم	24 مم	100-1500 مم	100-1500 مم	40-100 مم	