

نواهل ةنحطم

رصنعلال مقرر: KT-MG200



ةمدقم

طلخل KT-MG200 نواهل ةنحطم مادختسا نكمي يتحو نوجعمل او قلعمل او قوحسمل سناجتو نيمدختسمل دعاست نأ نكمي .ةجزللال تانيعل ريصحتل للاثملا ليغشتلا قيقحت لعل راركت ةيلباقو ماظنلال نم ديزمب تانيعل لعل.

ديزملال فرعل

ةبسانملا داوملا	ةبللال ةبللال ةشءلا ةبلصلال ةنللال
ةجلعملال عون	نحطال
نقنل مجل صقأل دحل	
ةنعلال تاميسج مجح قاطن	
ناعفد لعل ةلعلال ةجلعملال ةردق	لم 10-190
يوصقلا ةعسرلال	ةقيدللا يف ةرود 100
نواهلال مجح	لم 700
نواهلال ةدام	ةرفوتم أءللل مواقملا ذالوفلا سكيئاو نئسغنئلال ديبرك اينوكرز
ةقدملا ةدام	ةرفوتم أءللل مواقم ذالوف سكيئاو نئسغنئلال ديبرك اينوكرز
ةقدملا ةدام	304 عون أءللل مواقملا ذالوفلا
ةقدملا او ةقدملا طغص ليدعت	أيءومع صبقملا طبص
أيءومع ةقدملا او قءملا عض و طبص	يبناجال طبصلل صبقم
ةطيشال ةدام	يرايئخا نوليان PTFE
ةطيشال ليدعت	ليءعتلل لباق يبناعصو ليءعتلل لباق طغص
نحطال تقو طبص	ةينات ةقيقد ةعاس 9999
فقوئلال تقو دادع	ةينات ةقيقد ةعاس 9999
نحطال ةقيرط	ديربئلال نحطال بئرلال نحطال فاجلال نحطال
يفاصلال نزولا	مءك 38
للال دءبال	مم 310*330*430
يئابرهكالل فصولا	طاو 150 ، زئره 60-50 ، نلوف 110-220
ةياملال يوءسم	IP65
ءءوئلال رايءم	CE