

## نواهل ةنحطم

رصنعلال مقرر: KT-MG200



### ةمدقم

طلخل KT-MG200 نواهل ةنحطم مادختسا نكمي يتحو نوجعمل او قلعمل او قوحسمل سناجتو نيمدختسمل دعاست نأ نكمي .ةجزلال تانيعل روضحتل يلاثملا ليغشتلا قيقحت يلع راركت ةيلباقو ماظنالا نم ديزمب تانيعلال يلعل.

### ديزملال فرعل

ةبسانملا داوملا	ةبللال   ةبللال   ةشءلا   ةبلصلال   ةنللال
ةجلعملال عون	نحطال
نقنجل مءجل صقألال دءال	<8 مم
ةنعلال تامسء مءق قاطن	رتموركيم 10-20 <
تاعفءل علل ةلعلفالا ةجلعملال ةرءق	لم 10-190
يوصقلا ةعسلال	ةقيلءلال يف ةرود 100
نواهلال مءق	لم 700
نواهلال ةءام	ةرفوتم أءللل مءقملال ذالوفال   سكيءنوأ   نءسءنءلال ءيبرك   اءنوكرز
ةقءملا ةءام	ةرفوتم أءللل مءقملال ذالوف   سكيءنوأ   نءسءنءلال ءيبرك   اءنوكرز
ةقءملا ةءام	304 عون أءللل مءقملال ذالوفال
ةقءملا ةءام	اىءومع صءبءملا طءبص
اىءومع ةقءملا ةءام	ءبءنءلال طءبص
ءطشءلال ةءام	ءراىءءل نولءان   PTFE
ءطشءلال ةءام	لءءءلل لءاق ءبءنءل   لءءءلل لءاق طءبص
نءطالء ءقو طءبص	ءنءل   ءقءقء   ءعاس 9999
ءقوءلالء ءقو ءاءع	ءنءل   ءقءقء   ءعاس 9999
نءطالء ءقءرء	ءءرءءلل نءطالء   بءرءل نءطالء   ءءالء نءطالء
ءفءصالء نءولء	ءءء 38
ءلءلء ءءبالء	مم 310*330*430
ءءابءءلالء ءصولء	ءطاو 150 ،ءءرءه 50-60 ،ءلوف 110-220
ءءامءلالء ءوءسم	IP65
ءءوءلالء راءءم	CE