

ساملاو ربتخملا ومنل Mpcvd ةيناووسألا نانرلا ةلآ

رقصنعلال مقر: KTWB315



ةمدقم

هو ، MPCVD ةيناووسألا نانرلا ةلآ ىلع فرعت امزالبلاب ةئايكيكل راخبلاب بيسرت ةقيرط راجألل ةعارزيف ةمدختسملا فيووركيملاب تاغانصيف ةيساملا ةيشغلألاو ةميركلل اهايزم فشتك . تالصوملا هابشأو تارهوجملا بيلالسأب ةنراقم ةفلكتلالتح نم ةلاعفلا ةيديلقتل HPHT.

ديزملال فرعا

فيووركيملا ماطن	<ul style="list-style-type: none"> • زتره اجم 15 ± 2450 فيووركيملا ددرت ، • رم تسم لكشب ليدعتلل ةلباق 10 KW جارخال ةقاط • فيووركيملا جرخ ةقاط رارقتسا • م 2 / 2MW ≤ فيووركيملا برست • 430 ةيسايق ةفش ، FD-340 عم 430 ، WR340 : جارخال ةجوم ليدد ةهجاو • ةقيد / رتل 6-12 : ديربتلا هائم قفدت • : VSWR ≤ 1.5 : ماظنلل ةمئادلا ةجوملا لماعم • ةقاطلا ةيلاع ةلومح ، ةراتلال فيوتح ، نونس 3 يودللا فيووركيملا طباص • لحارم ثالت ، 10% ± 50Hz / 380VAC : لخال ةقاط رصم
لعاقتلا فرعا	<ul style="list-style-type: none"> • غارفال برست لدعم • (يناريف غارف سايقم عم يسايق دادع) لاكساب 0.7 نم لقا دحل طغص • طغصلا ىلع طاقتل نم ةعاس 12 دعب لاكساب 50 ةفرغلا طغص عافترا زواجت الأ بجي • TM021 و TM023 : لعاقتلا ةفرغ لمع ةقيرط • دبرم ةيلخاد ةقبط عم ، 304 أدصلل مواقملال ذالوفلا نم عونصم ، 10KW ىلى لصرت يوصق لمحت ةوقب ، ين اووسألا نينط فيوتح : فيوتحتلا عون • : اقلل ةيلاع زتراوكلال ةحول متح ةقيرطو ، اماملاب • يولع يقلج دجوم ءاوه لخدم : ءاوهلا بحس عضو • ب. ققلعلا ةمكحم بيبانألاو غيرفتلا ةخصوم ، ةيطاطم تاقولج نحلل بابو ةيسئيئرلا ةفرغلل ةيلفسلا ةلصولا قالغل متي : غارفال متخ • CF ب ققلع يوقابللو ، ةيندعم C ةقلج ققلعلا ةمكحم زتراوكلال ةحولو ، KF • ةبقارم ذفانم 8 : ةرارحلا ةجرد سايقو ةبقارملا ذفان • ةفرغلا امامأ ةنيعلال ليمحت ذفانم • (اقباطم ةقاطلا طغص نوكي نأ بجي) 0.7KPa ~ 30KPa نيبح وارتي طغص قاطن يفرقتسم غيرفت
ةنيعلال لماح	<ul style="list-style-type: none"> • مم 66 لعاقلال مادختسالا ةقطنم ، مم 72 لودجلال ةنيعل رطق • ةدبرملا هائملا ةريطش لكيه ةصنم ةحول ةدعاق • فيوتحتلا يفي آيئابرهك يواسنتلاب هصفو ةنيعلال لماح عفر نكمي
زاغلال قفدت ماطن	<ul style="list-style-type: none"> • نيندعملا لماحللا ءاوه صرق عيمج • زاهجلل ةيلخادلا زاغلل رئاود عيمجل VCR و امجالل تالصو مادختسا بجي • مس 10 : Ar ؛ بعك مس 2 : N2 ؛ بعك مس 2 : O2 ؛ بعك مس 100 : CH4 ؛ بعك مس 1000 : H2 ؛ H2 / CH4 / O2 / N / Ar. MFC قفدت سايقم تاونق 5 بعك • 2% ± ةقد ، لاكساب اجم 0.05-0.3 لمع سبكم • ةانق قفدت سايقم لكل لقتسم يئاوه امامص مكحت
ديربتلا ماطن	<ul style="list-style-type: none"> • قفدتلالو ةرارحلا ةجردل يقيقحلالتقولا ةبقارم ، هائملا ديربت طوطخ 3 • ةقيد / رتل 50 وه ماظنلل ديربت هائم قفدت • ديربتلا امام طغص
ةجرد راعشتسا زاهل رارحلا	<ul style="list-style-type: none"> • 300-1400 °C ةرارح ةجرد قاطن هيدل ةرارمحلالتحت ةعشألاب يجرارحلا ةرارحلا سايقم • ةرارحلا ةجرد يفي مكحتلا ةقد

مكحنتال ماظن	<ul style="list-style-type: none">• س.م.ل.ل.ا ةشاشب مكحنتال او Siemens smart 200 PLC دامتعا مت• ءاوه طغض يف قيقيدل مكحنتال او ، ومنللا ةراح ةجردل يئاقلللتل نزاوتل ققحت نأ نكمي يتل او ، جاربالا نم ةعونتم ةعومحم يلع ماظنللا يوتحي• فئاطولل نم اهريغو يئاقلللتل ةرارحلل ةجرد ضافخناو ، ايئاقلللتل ةرارحلل ةجرد عافتراو ، ومنللا• يخاللا تاملعلل او طغضللا ةرارحلل ةجردو هايملل قفدت ةبقارم لال خ نم تادعملل ةلماشللا ةيامحلل او تادعملل رقتسملل ليغشلتللا قيقحت نكمي ، يف يظولل كباشتلا لال خ نم ةيلعملل ةمالسو ةيقوتوم نامض نكميو ،
--------------	--

ةيرايختا ةفيطو

- زكرملا ةبقارم ماظن
- ةزىكرلا ةدعاق ةوق