

زتراوكلال ن قطانملا ددعتم يربخم ي بوبنأ نرف

رصنعلا مقرر: KT-MTF



ةمدقم

نرف عم ةلاعفو ةقيد ةيرارح تارابتخا بّرج قطانم حمست .انيدل قطانملا ددعتم بوبنأ لال ةجرد راعشتسا ةزهجأو ةلقستسملا نيخستلا ةرارحلا ةللاع ةجردتم نيخست تالاجمب ةرارحلا يرارح ليلحتل نألابلطا .اهيف مكحتلا نكمي !مدقمت

ديزملال فرعا

نرفلا ليدوم	KT-MTF	KT-MTF Pro
ةرارحلا ةجرد مكحتم	ي مقير PID مكحتم	سمل ةشاشب PID مكحتم
ةددعتم جم انرب تادادعا	ال	معن
رايتلا عاطقنا دعب ليغشت ةداعا	ال	معن
ةرارحلا ةجردل يصقألا دحلا	ةيوئم ةجرد 1700	
ةرمتسملا لمعلا ةرارح ةجرد	ةيوئم ةجرد 1650	
نرفلا بوبنأ ةدام	Al2O3 انيمولأ / ةدوجلا يلاع زتراوك	
نرفلا بوبنأ رطق	30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 150 / 230 ملم	
نيخستلا قطنم لوط	300 / 450 / 600 / 800 ملم	
نيخستلا قطنم ةيمك	قطانم 1-10	
غارفلال ماكح لاج	ةيرئاد ةقيلح عم SS 304 ةفش	
ردقملا غارفلال طغص	روت 10E5 / لالكساب 0.001	
ردقملا يبايغلا طغصلا	روت 150 / لالكساب اجيم 0.02	
ةررحلا ةدام	Al2O3 ةيناباي انيمولأ فايلأ	
نيخستلا رصنع	Cr2Al2Mo2 كللس فلم	
يرارحلا جودزملا	عون K / S / B	
ةرارحلا ةجرد يف مكحتلا ةقد	ةيوئم ةجرد ±1	
ةرارحلا ةجرد ديحوت	ةيوئم ةجرد ±5	
ةيئابرهكلال ةقاطلا دورم	زتره AC110-220V, 50/60	

نيخستلا قطانم لاوطا و يرخألا Al2O3 انيمولألا بيبانأ ماجأ صيصخت نكمي

مقرر	فصولا	ةيمكلا
1	نرف	1
2	انيمولأ بوبنأ	1
3	غارف ةفش	2
4	بوبنألل ةرارح ةلتك	2
5	بوبنألل ةرارح ةلتك فاطخ	1

6	ةرارحلل مواقم زافق	1
7	لئغشتلا لئلد	1