

## قطانملا ددعت م بوبنأ نرف

رصنعنل مقرر: KT-MTF



### ةمدقم

نرف عم آل اعفو أقي قد أيراح أراب تخا ربتخا قطانم حمست . قطانملا ددعت م بوبنأ ل ةجرد راعشتسا ةزهجأو ةلقستسملا نيخستلا ةراح ةجرد تاذه جردتم نيخست التاجمب ةراحتلا ليلحتل نآل بلطا . اهيف مكحتل متي ةيلع ام دقت م يراح

### ديزمل فرعا

| نرفال جدمون                          | KT-MTF                                   | KT-MTF Pro                |
|--------------------------------------|--|---------------------------|
| ةراحتلا ةجرد يف مكحت                 | PID يمقرر مكحت                           | PID مكحت سمللاب لمعت ةشاش |
| اقبسم جماربل ددعت م                  | ال                                       | معن                       |
| يئابرهكللا رايتلا اعاطقنا ليغشت ةداع | ال                                       | معن                       |
| ةراح ةجرد . يلعألا                   | 1700                                     |                           |
| ةتبات لمع ةراح ةجرد                  | 1650                                     |                           |
| نرفال بوبنأ ةدام                     | Al2O3 انيمولألا / زتراوكللا نم ةيلع ةجرد |                           |
| نرفال بوبنأ رطق                      | 30/40/60/80/100/150/230 مم               |                           |
| نيخستلا ةقطنم لوط                    | 300/450/600/800 ملم                      |                           |
| نيخستلا ةقطنم ميةمك                  | قطانم 1-10                               |                           |
| متخلل غارف لولحم                     | O ةقل عم SS 304 ةفش                      |                           |
| ردقم ل غارف لوطغص                    | روت 0.001Pa / 10E5                       |                           |
| يياج يإل طغص ل في نصت                | روت 150 / ل اكساب اجم 0.02               |                           |
| ةفرغ ل ةدام                          | هينابايلا Al2O3 انيمولألا فاي لأ         |                           |
| نيخستلا رصنع                         | Cr2Al2Mo2 كالسألل فئافل                  |                           |
| ناي رارح ناچوز                       | وعون K / S / B.                          |                           |
| ةراحتلا ةجرد يف مكحتلا ةقد           | ± 1                                      |                           |
| ةراحتلا ةجرد ديحوت                   | ± 5 °C                                   |                           |
| ةيئابرهكللا ةقاطلا تادام             | زتره AC110-220V , 50/60                  |                           |

يرخألا نيخستلا ةقطنم لوطو Al2O3 انيمولألا بوبنأ م ح ص صيخت نكمي

| ال. | فصو                      | ةيمك |
|-----|--------------------------|------|
| 1   | نرف                      | 1    |
| 2   | انيمولألا بوبنأ          | 1    |
| 3   | غارف ةفش                 | 2    |
| 4   | ةيرارحتلا بوبنأ ةلتك     | 2    |
| 5   | ةيرارحتلا كوه ةلتك بوبنأ | 1    |

|   |                  |   |
|---|------------------|---|
| 6 | مراحل مواقع زافق | 1 |
| 7 | ليغش تال ليلد    | 1 |