

تامادختسائل تي زلا نم ةيلاخ ةيئاشغ ال غي رقتل ةخضم ةيعانصلال ةي ربتخم ال

KT-VP : رصنل مقرر



ةمدقم

تي زلا نم ةيلاخ ةيئاشغ ال غي رقتل ةخضم
داوملل ةمواقمو ةقوئومو ةفيطن : تاربتخم لل
SPE، و، حيشرتلل ةيلاثم . ةيئاي ميكل
ةنايص نودب ليغشت . راودل ريختل او

ديزلل فرع

زارطل	DVP-10	DVP-20	داوملل مواقم (DVP-20C ةيئاي ميكل)	داوملل مواقم (DVP-40C ةيئاي ميكل)
خصل ةعرس	ةقيقدل رتل 20	ةقيقدل رتل 38	ةقيقدل رتل 38	ةقيقدل رتل 70
سوؤرل ددع	1	2	2	4
زجاجل باججل ةدام	NBR	NBR	PTFE	PTFE
تامامصل ةدام	FKM	FKM	FFKM	FFKM
يئاهنل غي رقتل	راب يل م 100 <	راب يل م 10 <	راب يل م 8 <	راب يل م 2 <
طغصلل صقأل دل	راب 2.5	راب 2.5	راب 1.5	راب 1.5
ةردقم ال كرحم ةعرس	ةقيقدل يف ةرود 1500	ةقيقدل يف ةرود 1500	ةقيقدل يف ةرود 1500	ةقيقدل يف ةرود 1500
ةقاطل رصم	تلوف 100-240 ددرتم رايت زتره 50/60	تلوف 100-240 ددرتم رايت زتره 50/60	تلوف 100-240 ددرتم رايت زتره 50/60	تلوف 100-240 ددرتم رايت زتره 50/60
ةقاطل	90W	180W	180W	320W
يفاصلل نرول	مك 5.5	مك 9.0	مك 9.5	مك 12.5
دلعلأل (عافتالال صرغلل لوطل)	مم 220×145×190	مم 315×160×200	مم 315×160×200	مم 340×240×220