

# امزال بلاب نسح مل رخ بتل بي سرتب Pecvd ءالط ءلآ

رصن عل م قر :KT-PED

## ةمدقم



كب ءصاخ لاء ال طلاء ءي لم ءة ءي قرتب مق ءة لاثم . PECVD ال طلاء تادعم مادخت ساب مظن لاو ءق اطال ءال صوم هابش أو LED ح بي اصم ل ءدوي .دي زملاو يرغص لاء ءي كني كمي مورءكل ل ءراح تاجردي ءو ءال ءل اع ءبل ص ءي شغ ءة صفخ م .

## دي زملا فرع

ءن ءل ل ماح	ساقم	1-6 تصوب
	ءعرسل ا بوانت	0-20 ليد ءلل ل باق ءق قءل ا يف ءرود
	ني سخ سءل ءراح ءجرد	≤800 °C
رءال ري هطت	م كحءل ءقء	± 0.5 °C SHIMADEN PID م كحء ءءء
	ق فءءل ءاءع	(MFC) ق فءءل ءلءك يف م كحءل ءل زاھج
	ءاون ق ل	4 ءاون ق
ءارء ءفرء	ءيربءل ءق رطا	هائم لاء ءيربء مي مءء
	ءفرءل مءء	Φ500 مم × 550 مم
	ءب قارم لاء انيم	كب بري عم لءاك ضرء انيم
	ءفرءل ءءام	أءصل ل مواقم لاء ءال و ف ل 316
	باب لءون	ءو ءءم يم ام باب
	ءاطءل ءءام	أءصل ل مواقم لاء ءال و ف ل 304 نم
	ءارء ءءصم ءءنم	ءفءش CF200
امزال بلاب ءوق	زاعل لءءم ءءنم	VCR لءصوم Φ 6
	ءوق لاء رءصم	يكل سل الاء ءءءل ءق اط و ا رءمء سل لاء راءءل ءق اط
	ءارءق لاء ءصو	ءءسل لاء ءءول و اءءءءء ءنءرءم
	ءق اطال ءاءءل	ءاوا 500 - 1000
ءارء ءءصم	زءءءل ءوق	ءل و ف 500
	ءق بء سل م لاء ءءصم لاء	ءشءر ءارء ءءصم 15L / S
	وب روء ءءصم ءءنم	CF150 / CF200 620L / S-1600L / S.
	ءءءل ءءنم	KF25
	ءءصم لاء ءعرس	ءنء / رءل 1600 ءنء / رءل 1200 ءب رء ءءصم ، ءنء / رءل 15 ءشءر ءءصم
	ءارءل ءءرد	لءك ساب 5-10 × 5 ≤
م اطن	ءارءل راعء سءل زاھج	م لءف ل ساءم / ءم و اقم لاء / نءءل لءارء ساءم
	ءنءب رءكل ءق اطال ءاءءم	زءرء 50 380 / ءل و ف 220 ءءرء راءء
	ءفنصم لاء ءوق لاء	ءاوا و لءك 5
	ءاءع	900 مم × 820 مم × 870 مم

