


ينيتال بل دعاسم الي بره كل بطقلا

رصن عل م قر: ELPA



ةمدقم

ةيئاي مي كوره كل كبراجت ني سحتب مق
دعاسم الي بره كل بطقلا مادختساب
ةلباقل او ةوجل ةيلاع انجذامن .يني تال بل
!موي ل ةيقرتلاب مق .ةمئادو ةنم آصي صحتل

ديزملا فرع

| | |
|--|------------------------------|
| تامس | لكآتلل ةمواقم |
| ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن | 0 ~ 80 °C |
| كلسل رطق | 0.5 / 1 مم |
| ةدام | يقنللا ني تال بل |
| كتاجايتح بسح بيضقلا لوطو (ساحنل او ني تال بل او ةضفلا او بهذلا) داومل ا صي صحتب مق | |
| تامس | لكآتلل ةمواقم |
| ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن | 0 ~ 80 °C |
| كلسل رطق | 0.5 / 1 مم |
| ةدام | موي ني تال بل كلس + دور PTFE |
| كتاجايتح بسح بيضقلا لوطو (ساحنل او ني تال بل او ةضفلا او بهذلا) داومل ا صي صحتب مق | |
| تامس | لكآتلل ةمواقم |
| ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن | 0 ~ 80 °C |
| ساقم | ملم 5 * 5 ~ 50 * 50 |
| ةدام | ني تال بل ةكبش + دور PTFE |
| ةري كحطس ةحاسمو ةيلاع ءاقن ةجرد ، يقن ني تال بل كلسب رقصم ي كبش بطق | |
| تامس | لكآتلل ةمواقم |
| ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن | 0 ~ 80 °C |
| كلسل رطق | 1 مم ~ 2 مم |
| ةدام | ني تال بل + دور PTFE |
| كتاجايتح بسح بيضقلا لوطو (ساحنل او ني تال بل او ةضفلا او بهذلا) داومل ا صي صحتب مق | |