

25T / 30T / 50T نخسملايكي تاموتوألأيرب تخم لآتابي بحل سب كم

مصنوع لآ مقمر: PCAH



مقدم

سب كم عم ءافكب كآناي ع ريضحتب مق انب صاآل نخسملايكي تاموتوألأيرب تخم لآ 50T لآ لصي يذلا طغض لآ قاطن لآ ص فب فل تخم لآ ءة لآ ثم يهف ، قيقدلآ مكحتلآ و اتاعانصلآ .

ديزملآ فرعآ

راهآ لآ رارط	PCA-25T1818/1818G	PCA-25T2020/2020G	PCAH-30T3030/3030G	pcah-40t4040/40g
طغض لآ قاطن	نط 0-25.0	نط 0-25.0	نط 0-30.0	نط 0-40.0
ءة لآ عم طغض لآ	تببثت - آام انربلآ طغض لآ طغض لآ فيفآت - آام انربلآ توقوم لآ	تببثت - آام انربلآ طغض طغض لآ فيفآت - آام انربلآ توقوم لآ	طغض لآ آام انربلآ - آام انربلآ طغض طغض لآ فيفآت - آام انربلآ تببثت توقوم لآ	آام انربلآ طغض - آام انربلآ طغض طغض لآ فيفآت - آام انربلآ تببثت توقوم لآ
ءراآ ءآرد نيآسرت بلآق لآ	300.0 °C / 500.0 °C - ءفرآ لآ ءراآ ءآرد °C / 500.0 °C	300.0 °C / 500.0 °C - ءفرآ لآ ءراآ ءآرد	300.0 °C / 500.0 °C - ءفرآ لآ ءراآ ءآرد 500.0 °C	300.0 °C / 300.0 °C - ءفرآ لآ ءراآ ءآرد
لزع لآ ءقيرط	دروتسم لزع آول	دروتسم لزع آول	دروتسم لزع آول	دروتسم لزع آول
ءقيرط ديربت لآ	آام لآ ديرب لآ اب عيرس ديرب [ءيرآيآآ آام لآ اب ديرب ءنيكآم]	آام لآ ديرب لآ اب عيرس ديرب [ءيرآيآآ آام لآ اب ديرب ءنيكآم]	آام لآ ديرب لآ اب عيرس لآ ديرب لآ [ءيرآيآآ آام لآ اب ديرب ءنيكآم]	آام لآ ديرب لآ اب عيرس ديرب [ءيرآيآآ آام لآ اب ديرب ءنيكآم]
آآم ءآيفصلآ ءنآس لآ	180×180 مم (M×N)	200×200 مم (M×N)	300×300 مم (M×N)	400 × 400 مم (M × N)
ءاعبالآ	300×390×560 مم (ءافآرآلآ×صرع لآ×لوط لآ)	300×390×560 مم (ءافآرآلآ×صرع لآ×لوط لآ)	400×490×580 مم (ءافآرآلآ×صرع لآ×لوط لآ)	500×550×620 مم (ءافآرآلآ×صرع لآ×لوط لآ)
ءقاطلآ ءوزم	1700 صيصآ نكمي) طاو 220 (تلوف 110/تلوف	1700 صيصآ نكمي) طاو 220 (تلوف 110/تلوف	3500 صيصآ نكمي) طاو 220 (تلوف 110/تلوف	5500 صيصآ نكمي) طاو 220 (تلوف 110/تلوف
نزلآ	140 مآك	140 مآك	280 مآك	480 مآك