

## لومحملا فالكوت وألأب ميقتع طغض

رصنعلا مقرر: KT-P02



### ةمدقم

زاهج وه لومحملا فالكوت وألأب ميقتع طغض  
ميقتع طغض لأب عبشملا رابخلا مدختسي  
ةيلاعفو ةعرسب رصانعلا

ديزملأ فرعأ

جدومن	KT-18LD	KT-24LD
ريهطتلا مجح	م م 280 × 260 رتل 18	م م 280 × 390 رتل 24
ةتباتلا لمعلأ طوغض	لاكساب اجم 0.14-0.16	
لمعلأ ةراجه جرد فينصت	126	
نامأ طغض يصقأ	لاكساب اجم 0.165	
ميقتعلا ةفرغل يرارحلا ديحوتلا	≤1 °C	
ةوق	AC220V,50Hz / 2KW	
محملا (مم) لقلنلا مجح	410 × 410 × 520	410 × 410 × 630
يفاصلأ نزولا يلأامجالأ نزولا	محملا 18/16	محملا 19/17