

لومحملا فالكوت وألأب ميقتع طغض

رصنعلا مقرر: KT-P02



ةمدقم

زاهج وه لومحملا فالكوت وألأب ميقتع طغض
ميقتع طغض لأب عبشملا رابخلا مدختسي
ةيلاعفو ةعرسب رصانعلا

ديزملأ فرعأ

| | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| جدومن | KT-18LD | KT-24LD |
| ريهطتلا مبح | م م 280 × 260 رتل 18 | م م 280 × 390 رتل 24 |
| ةتباتلا لمعلأ طوغض | لاكساب اجم 0.14-0.16 | |
| لمغلا ةراح ةجرد فيصت | 126 | |
| نامأ طغض يصقأ | لاكساب اجم 0.165 | |
| ميقتعلا ةفرغل يرارحلا ديحوتلا | ≤1 °C | |
| ةوق | AC220V,50Hz / 2KW | |
| مبح (م) لقنلا مبح | 410 × 410 × 520 | 410 × 410 × 630 |
| يفاصلأ نزولا يلأامجالأ نزولا | مبح 18/16 | مبح 19/17 |