

ةيغلل ةصفخنم ةراح ةجرب قيقد رتل 308 دمجم

ةيلمعمل اناقيبطتل

KTFDV-308 :رصنعل مقر



ةمدقم

تارب تخم لل ةيغلل ةصفخنم ةراح ةجرب مَّجْمُوعَة جرد -86 ةيغلل ةصفخنم ةراح ةجرب نينخت كالهتسا يف ةءافكو ،قيقد مكحتو ،ةيؤئم مئادو قوثوم .تانيعلل نم آطفحو ،ةقاطلا

ديزملل فرعا

ةريملا	نافصاوملا
زارطلل ءجرم	KTFDV-308
عونلا	يدومع
ةعسل	308L
ةيلخادلا ةراحلا ءجرم	ليدعتلل ةلباق ،ةيؤئم ءجرم -86 ىل ةيؤئم ءجرم -40
راذنلا	يئوضو يتوص راذن
ةقاطلا رصم	زتره 50/تلفوف 220
ةقاطلا	580W
ةقاطلا كالهتسا	ةعاس 24/ءعاس/طاوولي ك 9.80
ةيماحل ةئف	I/B
خانملا عون	N
تاءربملا	ةئيبلل قيديصو رولفلل نم يلاخ ءربم
ءيرب تلاما	ءحاو طغاضب ءيرب تلاما
ةراحلا ءجرم يف مكحتلا	ةراحلا ءجرم يف ينورتكللا مكحتلا
ةراحلا ءجرم صرع ءشاش	ةيمقر صرع ءشاش
رابسم	PTC
ءيرب تلاما ءورم عون	ءاضوصلل ةصفخنم ءوخلل ءلال ءورم
ةيخراجل ءنباكلا ءدام	قوسملا بيلطم ءرابلا ىل ءنفل ءم يذالوف ءول
ةيلخادلا ءنباكلا ءدام	اأصلل مواقم ذالوف 304
ةيلخاد بابوآ/فرفرا	اأصلل مواقم ذالوف 304 ،ةيلخاد بابوآ 4 / فرفرا 3
لزعلا ءكامس	مم 120
نزاوتلا ذفنم	(مم 18 رطق) 1
تالجع	4
يلاجلال نزلول/يفاصل نزلولا	مم 160/195
(D H) صرعل (ل ءيخراجل دااعلا	مم 860 850 1740

نزيما	تافصاوملا
ةلخادلا داعبالا (D H صرعا)	مم 610 590 950
ةبغتلا داعبالا (D H صرعا)	مم 960 970 1910
للمحتلا يمك	ةلواح 20'GP / 14 عطق
ةطلمل ارحلا ءرد	ةلواح 30 ~ ءلواح 10
ءءلا قاطن	ءءرتم راءت تلوف 242 ~ تلوف 187