

ضبابان للبتكامل حطس راخ ب مي قعت زاخ

رصن عل م قر: KT-B01



Introduction

غارفل ا وذي بتكامل راخ ب ل اب مي قعت ل زاخ مدختسي قو و م و ج مدم زاخ وه ضبان لل بي بطال داوم لل عي رسل مي قعت لل ةي ثح ب ل او ةي ن ال دي صل او

دي زم ل فرعا

| ج ذوم ن | KT-XD12DV | KT-XD20DV | KT-XD24DV |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| مي قعت الة فرغ محج | ملم 12 رتل 200 × 370 | ملم 18 رتل 250 × 360 | ملم 24 رتل 250 × 470 |
| ةتبات ال لمعل طوغص | الكس اب احي م 0.22 | | |
| لمعل الة فرغ ةجرد في نصت | 134 °C | | |
| مي قعت الة فرغ ةجرد رايتخا | 105-134 | | |
| تي قوت الة تقو رايتخا قاطن | 0-99 قيق د | | |
| مي قعت الة فرغ ال يارح ال دي حوت ال | ± 1 | | |
| دادم ال / قاطل الة دهج | طاو وليك 1.8 / زتره AC220V.50 | AC220V.50Hz / 2KW | AC220V.50Hz / 2KW |
| الة الة الة داغ ب ال (مم) | 560 × 470 × 400 | 560 × 470 × 400 | 675 × 470 × 400 |
| الة الة الة محج (مم) | 655 × 560 × 495 | 655 × 560 × 495 | 765 × 560 × 495 |
| ي فاصل الة نزل الة الة الة نزل ال | محج 48/43 | محج 52/47 | محج 58/53 |

| ج ذوم ن | KT-35DV | KT-50DV |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| مي قعت الة فرغ محج | مم 35 رتل 300 × 500 | مم 50 رتل 340 × 550 |
| ةتبات ال لمعل طوغص | الكس اب احي م 0.22 | |
| لمعل الة فرغ ةجرد في نصت | 134 °C | |
| مي قعت الة فرغ ةجرد رايتخا | 105-134 | |
| تي قوت الة تقو رايتخا قاطن | 0-99 قيق د | |
| مي قعت الة فرغ ال يارح ال دي حوت ال | ± 1 | |
| دادم ال / قاطل الة دهج | AC220V.50Hz / 2.7KW | |
| الة الة الة داغ ب ال (مم) | 550 × 850 × 500 | 600 × 850 × 560 |
| الة الة الة محج (مم) | 690 × 860 × 700 | 690 × 900 × 700 |
| ي فاصل الة نزل الة الة الة نزل ال | محج 113/107 | محج 125/110 |