

ضبابان للبتكامل حطس راخ ب مي قعت زاخ رصن عل م قر: KT-B01



ةمدقم

غارفل ا وذي بتكامل راخ ب ل اب مي قعت ل زاخ
مدختسي قو و م و ج مدم زاخ وه ضبان ل
ةي بطال داوم ل ل عي رسل مي قعت ل
ةي ثح ب ل او ةي ن ال دي صل او

دي زم ل فرعا

| ج دومن | KT-XD12DV | KT-XD20DV | KT-XD24DV |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| مي قعت ل ا فرغ م حح | ملم 12 رتل 200 × 370 | ملم 18 رتل 250 × 360 | ملم 24 رتل 250 × 470 |
| ةتبات ل لمعل طوغص | الكساب احي م 0.22 | | |
| لمغل ا راح ة ج رد في نصت | 134 °C | | |
| مي قعت ل ا راح ة ج رد رايتخا | 105-134 | | |
| تي قوت ل تقو رايتخا قاطن | 0-99 قيق د | | |
| مي قعت ل ا فرغل ي راح ل دي حوت ل | ± 1 ≤ | | |
| دادم ل ا / ا قاطل ا دهج | طاو وليك 1.8 / زتره AC220V.50 | AC220V.50Hz / 2KW | AC220V.50Hz / 2KW |
| ةي ل ل ا داغ ب أ ل (مم) | 560 × 470 × 400 | 560 × 470 × 400 | 675 × 470 × 400 |
| م (مم) ةئب ل م حح | 655 × 560 × 495 | 655 × 560 × 495 | 765 × 560 × 495 |
| ي فاصل نزلو ل ا م ا نزلو | م حك 48/43 | م حك 52/47 | م حك 58/53 |
| ج دومن | KT-35DV | KT-50DV | |
| مي قعت ل ا فرغ م حح | مم 35 رتل 300 × 500 | مم 50 رتل 340 × 550 | |
| ةتبات ل لمعل طوغص | الكساب احي م 0.22 | | |
| لمغل ا راح ة ج رد في نصت | 134 °C | | |
| مي قعت ل ا راح ة ج رد رايتخا | 105-134 | | |
| تي قوت ل تقو رايتخا قاطن | 0-99 قيق د | | |
| مي قعت ل ا فرغل ي راح ل دي حوت ل | ± 1 ≤ | | |
| دادم ل ا / ا قاطل ا دهج | AC220V.50Hz / 2.7KW | | |
| ةي ل ل ا داغ ب أ ل (مم) | 550 × 850 × 500 | 600 × 850 × 560 | |
| م (مم) ةئب ل م حح | 690 × 860 × 700 | 690 × 900 × 700 | |
| ي فاصل نزلو ل ا م ا نزلو | م حك 113/107 | م حك 125/110 | |