

## ضبابان للبتكامل حطس راخ ب مي قعت زاخ رصنعلال مقرر: KT-B01



### ةمدقم

غارفلا وذي بتكامل راخ ب لابل مي قعتلا زاخ مدختسي قوئومو جمدم زاخ وه ضبانللا ةي بطال داوملل عيرسلال مي قعتلل ةيئح بلالو ةينالديصلالو.

### ديزمالا فرع

جدومن	KT-XD12DV	KT-XD20DV	KT-XD24DV
مي قعتلا ةفرغ محج	ملم 12 رتل 200 × 370	ملم 18 رتل 250 × 360	ملم 24 رتل 250 × 470
ةتباتلال لمعلال طوغص	لاكساب احي م 0.22		
لمغلل ةراخ ةجرد فينصت	134 °C		
مي قعتلا ةراخ ةجرد رايتخا	105-134		
تيقوتلا تقو رايتخا قاطن	0-99		
مي قعتلا ةفرغل يراخلال ديحوتلا	≤ ± 1		
دادمالا / ةقاطلا دهج	طاولي 1.8 / زتره AC220V.50	AC220V.50Hz / 2KW	AC220V.50Hz / 2KW
ةيلكلال داعبالا (مم)	560 × 470 × 400	560 × 470 × 400	675 × 470 × 400
مئبعتلا محج (مم)	655 × 560 × 495	655 × 560 × 495	765 × 560 × 495
يفاصلال نزولال يلال محالال نزولال	محك 48/43	محك 52/47	محك 58/53
جدومن	KT-35DV	KT-50DV	
مي قعتلا ةفرغ محج	مم 35 رتل 300 × 500	مم 50 رتل 340 × 550	
ةتباتلال لمعلال طوغص	لاكساب احي م 0.22		
لمغلل ةراخ ةجرد فينصت	134 °C		
مي قعتلا ةراخ ةجرد رايتخا	105-134		
تيقوتلا تقو رايتخا قاطن	0-99		
مي قعتلا ةفرغل يراخلال ديحوتلا	≤ ± 1		
دادمالا / ةقاطلا دهج	AC220V.50Hz / 2.7KW		
ةيلكلال داعبالا (مم)	550 × 850 × 500	600 × 850 × 560	
مئبعتلا محج (مم)	690 × 860 × 700	690 × 900 × 700	
يفاصلال نزولال يلال محالال نزولال	محك 113/107	محك 125/110	