

## يضبنللا غارفللا عفر مقوم

رصنللا مقرر: KT-Q02



### ةمدقم

تادعملل اشدأ وه يضبئللا غارفللا عفر مقوم مدختست اهنإ. قيقدللاو لاعفلا ميقتلل ةلباقلا تارودلاو ، ضبنللا غارفللا ةينقت مادختساللا لهس ميمصتو ، صيصختلل نامألاو ليغشتلا ةلوهسل

### ديزللا فرعا

جدومن	KT-60SV	KT-80SV	KT-100SV	KT-120SV
ميققتلا ةفرغل لاعفلا مزللا	م 60 رتل 396 × 490	م 80 رتل 396 × 650	م 100 رتل 504 × 404 × 502	م 120 رتل 504 × 404 × 590
عفرلا دعب عافتلالا	1310	1590	1475	1565
لمغلا طغص	لاكساب اجم 0.22			
ليغشتلا ةراح ةجرد	134 °C			
يرارحلا ديحوتلا	± 1			
تيقوتلا رايخا قاطن	ةقيقد 0-99			
ةراحلا ةجرد رايخا قاطن	105-134			
دادملا / ةقاطلا دهج	2.4KW / AC220V 50HZ فيفختلا مازح ةوق 3KW :راخبلا دلوم ةوق		2.4KW / AC220V 50HZ فيفختلا مازح ةوق 3.6KW :راخبلا دلوم ةوق	
داعبالا (مم)	686 × 556 × 913	686 × 556 × 1035	840 × 600 × 970	840 × 600 × 1075
مزللا مزللا (مم)	789 × 656 × 1013	786 × 656 × 1135	940 × 610 × 1000	940 × 610 × 1075
يفاصللا نزولا يلامجالا نزولا	م 210 / م 180	م 230 / م 200	م 300 / م 270	م 325 / م 295