

Rtp نيخستلا ةبوبنأ نرف

رصنعلا مقرر: KT-RTP



ةمدقم

نرف عم قربلا ةعرب نيخست يلعل لصح
ممصم RTP عيرسل نيخستلا بوبنأ
ةعربلا يلعل او قيقدلا ديربتلا او نيخستلا
TFT مكحت ةشاشو ةحيرم ةيقلزنا ةكس عم
ةيرارحلا ةجلعلا لآل بلطا .سمللاب لمعت
ةيلاثم!

ديزمل فرعا

نرفلا زارط	KT-RTP	KT-RTP Pro
ةرارحلا ةجرد يف مكحتلا زاغ	PID ةيمقرر مكحت ةدحو	سمللاب لمعت PID مكحت ةشاش
جماربالا ددعت م قسبم دادعا	ال	مغن
يئابرهكلا رايتلا عاطقنا ليغشت ةداغ	ال	مغن
يوصقلا ةرارحلا ةجرد	1100°C	
ةتبات لمع ةرارح ةجرد	1000°C	
نرفلا بوبنأ ةدام	ةيلعلا ةجردلا نم Al2O3 اني مولأ ةدوخل يلعل زراوك	
نرفلا بوبنأ رطق	50/60/80/100 مم	
نيخستلا ةقطنم لوط	300 / 450 / 600 / 800 مم	
غارقال متخ لولج	بلصلال ساحنلا نم برسنتلا ةغنام ةقلج عم SS 304 ةفس	
ردقم ال غيرفتلا طغص	0.001Pa/10E5 torr	
ةفرعلا ةدام	ةينابال ال Al2O3 اني مولأ فايلأ	
نيخستلا رصنع	كالا سأس Cr2Al2Mo2	
ةرارحلا ةجرد رغشتست م	K غونلا نم يرارح جوز يف ةانبا	
ةرارحلا ةجرد يف مكحتلا ةقد	±1°C	
ةيئابرهكلا ةقاطلا رصنع	زتره 50/60 ، تلوف 110-220 ددرتم رايت	
نيخستلا ةقطنم لوطو رخآلا نرفلا بوبنأ م ححصي صي صخت نكمي		

دجوي ال	فصولا	ةيمكلا
1	نرف	1
2	اني مولأ بوبنأ	1
3	ءاوهلا غيرفت ةفس	2
4	ةببوبنأ ةرارح ةلتك	2
5	ةببوبنأ ال ةرارحلا ةلتكلا فاطخ	1
6	ةرارحلا لوط م واقم زافق	1
7	ليغشتلا ليل	1