

Rtp نيخستلا ةبوبنأ نرف

رصنعنل مقرر: KT-RTP



ةمدقم

نرف عم قربلا ةعرسب نيخست يلعل لصح
ممصم RTP عيرسل نيخستلا بوبنأ
ةعرسلا يلعل او قيقدلا ديربتلا او نيخستلا
TFT مكحت ةشاشو ةحيرم ةيقلزنا ةكس عم
ةيرارحلا ةجلعملل نآل بلطا .سمللاب لمعت
ةيلاثم!

ديزمل فرعا

نرفلا زارط	KT-RTP	KT-RTP Pro
ةرارحلا ةجرد يف مكحتلا زاغ	PID ةيمقرر مكحت ةدحو	سمللاب لمعت PID مكحت ةشاش
جماربلاددعت م قبسم دادعا	ال	مغن
يئابرهكللا رايتلا عاطقنا ليغشت ةداغ	ال	مغن
يوصقلا ةرارحلا ةجرد	1100°C	
ةتبات لمع ةرارح ةجرد	1000°C	
نرفلا بوبنأ ةدام	ةيلعلا ةجردلا نم Al2O3 انيمولأ ةدوخل يلعل زتراوك	
نرفلا بوبنأ رطق	50/60/80/100 مم	
نيخستلا ةقطنم لوط	300 / 450 / 600 / 800 مم	
غارفل ماتخ لولج	بلصللا ساحنلا نم برسنتلل ةعانم ةقنل عم SS 304 ةفس	
ردقم الما غيرفتلا طغص	0.001Pa/10E5 torr	
ةفرعلا ةدام	ةينابايلا Al2O3 انيمولأ فايلأ	
نيخستلا رصنع	كالا سأس Cr2Al2Mo2	
ةرارحلا ةجرد رغنست م	K غونلا نم يرارح جوز يف ةانبا	
ةرارحلا ةجرد يف مكحتلا ةقد	±1°C	
ةيئابرهكللا ةقاطلا رصم	زتره 50/60 ، تلوف 110-220 ددرتم رايت	
نيخستلا ةقطنم لوطو رخآلا نرفلا بوبنأ م ححصي صي صخت نكمي		

دجوي ال	فصولا	ةيمكلا
1	نرف	1
2	انيمولأ بوبنأ	1
3	ءاوهلا غيرفت ةفس	2
4	ةببوبنأ ةرارح ةلتك	2
5	ةببوبنأ ةرارحلا ةلتكلا فاطخ	1
6	ةرارحلا لوط م واقم زافق	1
7	ليغشتلا ليل	1