

محفل رمّتس ملامر لى و تحم لى حم - عىرس دامر دى دى ت زاج ةى وى ح لة لى ك لى ك و ك لى ح فو

KT-TE38: رصنع لاقر

ةمدقم

تاربتخملاليلحل تلّاصيصخ زاهجلا اذه مّمص
رم تسم الم دامرلا ديدحت زاهج رفوي ثيح ،عيرسلا
كوكلا محفو محفلا دوقول ةيئاقلا ت دامر ةي لمع
رابتخالا قرطلاّ اقفو ةيويحل ا ةلتكلاو
قيقد ميسقتب زي متي .ةيسايقل ا ةيغانصلا
عنم مي امم ،ليدعتلل لباق لقنو ةراحلا تاجردل
يليلحل راركت نامض عم ئاجافملا لاعتشالا
ةقئاف.

ديزمل فرعا



هيسئئرل زيملا	فصولا	قيبطتلا
ليسغ ةيجاتنل نسيحتل دامرل يوتحمل ةعيرس ةعيرم ةذغت مدقي اهيل دقاعتمل تاجردل فينصت نامضو محفل	لوسغلم فيطنلن محفلو مال محفل تاينزل ةرمتسلم ةبقارمل ةليقتل طئاسولاب لصفلا ةفاتكو ميوعتلا رئاو ميطنتل	محفل دادغاو نديعت
نمضي و دوقولو اءاوله قارتحا بسن نسيحي و تايلغل ثولت عنمي دوقولو ريتاوفل قيقلل لاثتملا	قوسلم محفل ميلست تايلمعل عقومل في بيبرقتل ليلحتلا دامرلا وايقبتلم رباطملا دامرل تارايو و تايلغل ةذغت طيلحالمو ةيلفسلا	ةقاطلا ديوت ةرارل
ةيامل كوكل محف دامر تاينوسم في مراص مكحت يل طفاحي ن.خاسل ندعمل جاتنل ةءافك ميظعتو يلغل نرفل تبخ ءيمي	يلعالي نرفلل ةئاهلن كوكل محف تاينغو كوكل محف طيلحالميقت ةيلغل ءارحلا تاجر في ةرمتسلم ةنبركل تايلم ءانء	كوكل محف جاتنل يندعمل
بيبانل آكت بنجتل تايلولل يلال يوضعل ريغ يوتحمل دحي ةطرملا تامي سجل تاتاعبانو رنكلل لالو تايلغل	ءيجءرلا بالاولو ءياعرلا تالفحل مالو بشخ تايركل دامرل دئاع ميقيت (RDF) تايفالن نم قتشملا دوقولو نوزمو	لءلكلا دوقو عي نصت ةيويحل
رئدل نارفأ ةنراقم ريبك لكشب تانيعلا ءلعلم تارفت رصقي ةيمزلل ةلسايلقلا تالمحلا ةيبلت عم ةتاتلا	دوقولو ةيرجاتل تاءاوشل رابتخو ثلاث فرط نم ةءول نم ققحتل ن.خشل ءاعل زكارمو ريءصتلا طاحم في بلصل ينءعمل	يرجاتل دوقولو صرل
قارتحلال ةلباق ريغو ةيوضعل ريغ ةقيقد ةيساسا تاناي رفوي دامرل نم صلختلا ءراو يرارل ءايرتسالا ءافك باسحل يرورص رباطملا	طيلحالمو ءلعلمالو قارتحلال ةلباقلا ةيءلبلا ةبلصل تايفالن فيصوت ةقاطلا ءاعاستا لبق ةيعانصل ءامءلا	تايفالن قرل ةقاطل اءلويحو
ريغ تابلقتل بنجتيو رنكلل رقتسم ئايمي نيولت نمضي انميولالو اءليسلل لماعل في ةطبصنملا	تايفاموكرتبلا دامر تامءاسمو ةليءبلا دوقولو راصم نم عيرسل ققحتل ءاواول نرفلل مالءا ءولل في فرشابم لءتلا	رنكلل عي نصت ينتسمالا

تفاصيل المواصفات	القيمة / المقياس
نوع المنتج	KT-TE38
نوع التغليف	نوع التغليف: كيس
الوزن	45 مم × 75 مم (الوزن) 700 مم (الارتفاع)
الارتفاع	420 مم × 290 مم (الوزن) 1000 مم (الارتفاع)
نوع التغليف	مجموع 40
نوع التغليف	(المكعبات) 1000 - 1000 - 1000
نوع التغليف	(م) 200 > 200 (الوزن) 815 ± 3
نوع التغليف	"البطاريات 60 دقيقة إلى 815 دقيقة (الوزن) 815"
نوع التغليف	(الارتفاع) 50 - 50 (الوزن) 5

تفاصيل الاختبار	المتطلبات / المواصفات
اختبار التحمل	يجب أن يتحمل الحمل لمدة 10 دقائق على الأقل
اختبار الصلابة	يجب أن تكون صلابة المادة أعلى من 50 هاردنيس
اختبار المتانة	يجب أن تكون متانة المادة أعلى من 1000 ساعة
اختبار السلامة	يجب أن تكون المادة آمنة للاستخدام
اختبار التوافق	يجب أن تكون المادة متوافقة مع المواد الأخرى
اختبار التوصيل	يجب أن تكون المادة موصلة للكهرباء
اختبار التوصيل الحراري	يجب أن تكون المادة موصلة للحرارة
اختبار التوصيل الصوتي	يجب أن تكون المادة موصلة للصوت
اختبار التوصيل الكيميائي	يجب أن تكون المادة متوافقة مع المواد الكيميائية
اختبار التوصيل البيئي	يجب أن تكون المادة متوافقة مع البيئة
اختبار التوصيل الاقتصادي	يجب أن تكون المادة اقتصادية