

KT-TE9 :رصنع ل ا مقرر

مادحتساب ربتخمم الةجاتإن نيسحتب مق
زيمتي يذل، اذه عيرسل الي كذل تي ربك لل للحم
نخستو، ةئيلاق لل ةيرتمولوك لل ةرياعم لل اب
صخش تل او، ةق دل ي ل اع نو كي ل ي ل سل دي ربك
ريي اع م ل م اك لل ل اثم ال او، يري اع م ل ي ت اذل
تا ي ل م ع ل ي ف م ح ف ل ر اب ت خ ال GB/T 214
م. ل ع ل ل و ح ة ب ع ص ل ل ة ي ل ل ح ل ت ل

معلم العمل	(KT-TE9) مواصفات المنتج
مقرن المنتج رصنن مقر	KT-TE9
مقبط المنتج رأي المنتج	(محمف الف ي في لكالل تي ربكك دي دحت) GB/T 214-2007
مربي كك سايق قاطن	0% - 99.99%
سايق الق ةقد	0.00001 (0.001% / 10 ⁻⁵)
للي لحتللاو قارتحال ةدم	3 - 9 ةئاق لك ل ةئق ل (ةئاق لقل ل عا ج ر ا)
ةلي غلشنتل نرفن ةراح ةج رد	1150 ةئاق ل ± ةئاق ل 5 ةئاق ل (لوكوت و ر ب ل ا ل ع ء ا ن ب م د خ ت س م ل ب ق ن م ل ي د ع ت ل ل ة ل ب ا ق) ةئاق ل 5
ةراح ل ةج رد سايق ةقد	0.5 ةج رد ل
ةراح ل ةج رد في م ك ح ت ل ةقد	1150 دنن ةئاق ل 5 ±
نئق سئلتا رصنن ع و ن	(SiC) نوكليل س ل س ل ب ب ر ك ب و ب ا ن

معلم ال	تافصاوم ال (KT-TE9)
نرفال نغست لدعم	25 - 30 ةيؤم ءرد (ةقيقد/ةيؤم ءرد 30 - ةيؤم ءرد 25)
ةيتلورتكللال ةلغلل ءعس	450 لم
راعشتسالل باطأ	الندم ال نبالل (Pt)
تيلورتكللالل ااطن تازيم	ريغتال ءغرس ءبلل ءيأاز رتلف ءول ،سكعلل قفدتلل ااص ميمصت
ساسال ط رارقست تقو	ءرابل لىغشتال ن م ءقيقد 1 ≤
لقانلال زاع قفدت لدعم	ةقيقد/لم 1000
ةليللحتال تانايبال ءللم	SCM ءطساوب ءلآ ءللم ،ىننم للل كيمانيء ءيحصت ،ساسال ط فارحنال يئاقلت ءيحصت
تانايبال ءارء	ةيمقر ءشاشو ءمدم ءقيقد ءباط
ليغشتال ءااط رصم	زتره 50 ، 20% ± تلوف 220
ءااطلال كالءهستال لىلمء	طاو وليك 2.2 ≤