

قبة زلا تاتيربك / ةضفلا ديرولك / ليمولاك عجرملا بطقلا

رصنعلا مقرر: ELERA



Introduction

براجت لل ةدوچلا ةيلاع ةيعجرم باطقاً نع شحبا رفاوت . ةلماك تافصاومب ةيئاي ميكره لكلا ةوقو ، تايو لقل او ضامح لل ةمواقم انتالي دوم تاراخي رفاوت عم ، ةمالسل او ، لمح تال ةصاخلا كتاجايتح ةيبلتل صيصختلا .

ديزملل فرعا

تامس	قيقد لمحتم قيبطت . ةيجخاسننتسرا ةيلباق
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 25 °C
داعبا	م.م 65 × 6 م يلفسلل بوبنألا سايق غلبي امينب ، م.م 35 × 9.5 م يولعل بوبنألا سايق غلبي ثيح ، م.م 140 يلامجالا لوطلا غلبي
عاونا	ينحنم بوبنأو ، جودزم حل رسح ، دحاو حل رسح : لاشأ ةثالث يفر فومتو ةدياحم نحس رفاوتي هـ . قبة زلا مغلل اعون
تامس	ةريغصلا ماجحألل ةبسانم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 40 °C
داعبا	يلفسلل بوبنألا يف م.م 45 * 4 ، م.م 90 يلامجالا لوطلا
عاونا	هـ بطقلا صئاصخ Ag / AgCl
تامس	ةلاح يال ةبسانم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
داعبا	يلفسلل بوبنألا يف م.م 45 * 6 ، يلامجالا لوطلا م.م 105
عاونا	ةضفلا ديرولكل ينحنم بوبنألا صيصخت نكميو ، Ag / AgCl هـ بطقلا ةيغبطن
تامس	لمحتملا رارقستالا
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
داعبا	م.م 65 * 6 سايق يلفسلل بوبنألا او م.م 35 * 9.5 سايق يولعل بوبنألا عم ، م.م 140 وه دوجولل يلكلا مجحلا
عاونا	جودزملا حل رسحو يدرفال حل رسح نم ناغون كانه : دياحم بطق ، Ag / AgCl اعون
تامس	ةصمصلل اءابره كلاب لحملا مادختسا
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
داعبا	م.م 65 * 6 سايق يلفسلل بوبنألا او م.م 35 * 9.5 سايق يولعل بوبنألا عم ، م.م 140 وه دوجولل يلكلا مجحلا
عاونا	جودزملا حل رسحو يدرفال حل رسح نم ناغون كانه ؛ صمصلل بطق ، قبة زلا اعون
تامس	ةيولقلا دراوشللل بسانم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
داعبا	م.م 65 * 6 سايق يلفسلل بوبنألا او م.م 35 * 9.5 سايق يولعل بوبنألا عم ، م.م 140 وه دوجولل يلكلا مجحلا
عاونا	جودزملا حل رسحو يدرفال حل رسح نم ناغون كانه ؛ يولق يئابرهك بطق ، قبة زلا اعون

تامس	يدملا ةل يوط لعفل دودرل بسانم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
داعبأ	U. فرح لكش يلع كالسألا .م.م 120 * 9.2 ϕ سايقب يلفسل لبوبنألا ، مم 145 ةدحولل يلكلا مرجحلا
عاونا	ةل يوط ةرتفل ةبقارم نود لعافتت نأ نكمي يتلاو ، Ag / AgCl عون يه بطقلا ةع يبط إن
تامس	يدملا ةل يوط لعفل دودرل بسانم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
داعبأ	U. فرح لكش يلع كالسألا .م.م 120 * 9.2 ϕ سايقب يلفسل لبوبنألا ، مم 145 ةدحولل يلكلا مرجحلا
عاونا	بلطللا دنع ةجودزملا ةلصولا عونل ةيناتلا ةلئاسلا ةلصولا ةفاصل نكمي و ، Ag / AgCl عون يه بطقلا ةع يبط إن
تامس	مادختسالا لهس ، ةيامح بطق
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 80 °C
داعبأ	مم 100 * 10 ϕ دتمم ، مم 70 * 10 ϕ يسايق
عاونا	لئاسلا عطاقت تانكالم ليلىقتو بطقلا ةيامحل لامرلا بلق يف ةجودملا ةلئاسلا ةلصولا مادختسا متي
تامس	مادختسالا لهس ، ةيامح بطق
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 80 °C
داعبأ	مم 100 * 10 ϕ دتمم ، مم 70 * 10 ϕ يسايق
عاونا	لئاسلا عطاقت تانكالم ليلىقتو بطقلا ةيامحل مدختست
تامس	مادختسالا لهس ، ةيامح بطق
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 80 °C
داعبأ	مم 100 * 10 ϕ / مم 70 * 6 ϕ / مم 70 * 12 ϕ
عاونا	لئاسلا عطاقت تانكالم ليلىقتو بطقلا ةيامحل مدختست
تامس	مادختسالا لهس ، ةيامح بطق
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 50 °C
داعبأ	مم 80 * 10 ϕ / مم 80 * 6 ϕ
عاونا	لئاسلا عطاقت تانكالم نم ةيامحل بطق للقي