

قبة زلا تاتي ربك / عضفلا دي رولك / لي مولك عجرم ل بطقلا رصن عل م قر: ELERA



ةمدقم

براجت لل ةدو جلا ةيلاع ةي عجرم باطقأ نع شحبا ر فوت .ةلماك تافصاومب ةيئاي ميكوره لكلا ةوقو ، تايلو قلاو ضامح لل ةمواقم ان تال ي دوم تاراخي رفوت عم ، ةمال سل او ، لمحتلا ةصاخلا كتاجايتح ةي بلتل صي صختلا

ديزلما فرعا

تامس	قيقد لمحتم قيبطت . ةديح خاسننتسرا ةيلباق
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 25 °C
داعبا	م.م 65 × 6 م يلفسل بوبنألا سايق غلبي ام نيب ، م 35 × 9.5 م يولعل بوبنألا سايق غلبي ثيح ، م 140 يلامجالا لوطلا غلبي
عاونا	ينحنم بوبنأو ، جودزم حل رسح ، دحاو حل رسح : لاشأ ةثالث ي رفوتمو ةدياحم نحتس رفوي هنإ . قبة زلا مغلما عون
تامس	ةريغصلا ماجحألل ةبسانم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 40 °C
داعبا	يلفسلا بوبنألا يف م 45 * 4 ، م 90 يلامجالا لوطلا
عاونا	يه بطقلا صئاصح Ag / AgCl
تامس	ةلاج يال ةبسانم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
داعبا	يلفسلا بوبنألا يف م 45 * 6 ، يلامجالا لوطلا م 105
عاونا	ةعضفلا دي رولك ل ينحنم ل بوبنألا صي صخت نكم وي ، Ag / AgCl يه بطقلا ةيغبنا
تامس	لمحتم ل رارقستالا
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
داعبا	م.م 65 * 6 سايق يلفسل بوبنألا م 35 * 9.5 سايق يولعل بوبنألا م ، م 140 وه ةدو جلا يلكلا مجحلا
عاونا	جودزم ل حل رسح و يدرفل حل رسح نم ناعون كانه ؛ دياحم بطق ، Ag / AgCl عون
تامس	ةيضمصلا ءابره كلاب لحم ل مادختسا
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
داعبا	م.م 65 * 6 سايق يلفسل بوبنألا م 35 * 9.5 سايق يولعل بوبنألا م ، م 140 وه ةدو جلا يلكلا مجحلا
عاونا	جودزم ل حل رسح و يدرفل حل رسح نم ناعون كانه ؛ يضمصلا بطق ، قبة زلا عون
تامس	ةيولقلا دراوشلل بسانم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
داعبا	م.م 65 * 6 سايق يلفسل بوبنألا م 35 * 9.5 سايق يولعل بوبنألا م ، م 140 وه ةدو جلا يلكلا مجحلا
عاونا	جودزم ل حل رسح و يدرفل حل رسح نم ناعون كانه ؛ يولق يئابره ك بطق ، قبة زلا عون

تامس	يدملا ةل يوط لعفل دودرل بسانم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
داعبأ	U. فرح لكش يلع كالسألا .م.م 120 * 9.2 ϕ سايقب يلفسل لبوبنألا ، مم 145 ةدحولل يلكلا مرجحلا
عاونا	ةل يوط ةرتفل ةبقارم نود لعافتت نأ نكمي يتلاو ، Ag / AgCl عون يه بطقلا ةع يبط إن
تامس	يدملا ةل يوط لعفل دودرل بسانم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
داعبأ	U. فرح لكش يلع كالسألا .م.م 120 * 9.2 ϕ سايقب يلفسل لبوبنألا ، مم 145 ةدحولل يلكلا مرجحلا
عاونا	بلطللا دنع ةجودزملا ةلصولا عونل ةيناتلا ةلئاسلا ةلصولا ةفاصل نكمي و ، Ag / AgCl عون يه بطقلا ةع يبط إن
تامس	مادختسالا لهس ، ةيامح بطق
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 80 °C
داعبأ	مم 100 * 10 ϕ دتمم ، مم 70 * 10 ϕ يسايق
عاونا	لائسالا عطاقت تانكالم لي لقتو بطقلا ةيامحل لامرلا بلق يف ةجودملا ةلئاسلا ةلصولا مادختسا متي
تامس	مادختسالا لهس ، ةيامح بطق
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 80 °C
داعبأ	مم 100 * 10 ϕ دتمم ، مم 70 * 10 ϕ يسايق
عاونا	لائسالا عطاقت تانكالم لي لقتو بطقلا ةيامحل مدختست
تامس	مادختسالا لهس ، ةيامح بطق
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 80 °C
داعبأ	100 * 10 ϕ / مل 70 * 6 ϕ / مل 70 * 12 ϕ
عاونا	لائسالا عطاقت تانكالم لي لقتو بطقلا ةيامحل مدختست
تامس	مادختسالا لهس ، ةيامح بطق
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 50 °C
داعبأ	مم 80 * 10 ϕ / مم 80 * 6 ϕ
عاونا	لائسالا عطاقت تانكالم نم ةيامحل بطق للقي