

قبة زلا تاتي ربك / عضفلا دي رولك / لي مولك عجرم ل بطقلا رصن عل م قر: ELERA



ةمدقم

براجت لل ةدو جلا ةيلاع ةي عجرم باطقأ نع شحبا ر فوت .ةلماك تافصاومب ةيئاي ميكوره لكلا ةوقو ، تايلولقل او ضامح لل ةمواقم ان تال ي دوم تاراخي ر فوت عم ، ةمال سل او ، لمحتلا ةصاخلا كتاجايتح ةي بلتل صي صختلا

ديزلما فرعا

تامس	قيقد لمحتم قيبطت . ةيجخ اسننتسرا ةيلباق
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 25 °C
داعبا	م.م 65 × 6 ممل يلسللا بوبنألا سايق غلبي امينب ، م.م 35 × 9.5 ممل يولعل بوبنألا سايق غلبي ثيح ، م.م 140 لامل جلا لوطلا غلبي
عاونا	ينحنم بوبنأو ، جودزم حل رسج ، دحاو حل رسج : لاشأ ةثالث ي ف ر فوت م و ةدياحم ن ح س ر فوي هنإ . قبة زلا مغل مل عون
تامس	ةريغصلا ماجح لل ةبسانم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 40 °C
داعبا	يللسللا بوبنألا ي ف م.م 45 * 4 ، م.م 90 لامل جلا لوطلا
عواصصا	Ag / AgCl يه بطقلا صئاصخ
تامس	ةلاج يال ةبسانم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
داعبا	يللسللا بوبنألا ي ف م.م 45 * 6 ، لامل جلا لوطلا م.م 105
عواصصا	عضفلا دي رولك لي نحنم ل بوبنألا صي صخت نكم وي ، Ag / AgCl يه بطقلا ةيغبنا
تامس	لمحتملا رارقستالا
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
داعبا	م.م 65 * 6 سايق يلسللا بوبنألا او م.م 35 * 9.5 سايق يولعل بوبنألا عم ، م.م 140 وه ةدو جلا ليلكلا مجحلا
عواصصا	جودزملا حل رسج و يدرفال حل رسج نم ناعون كانه ؛ دياحم بطق ، Ag / AgCl عون
تامس	ةيضمصلا ءابره كلاب لحنملا مادخست
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
داعبا	م.م 65 * 6 سايق يلسللا بوبنألا او م.م 35 * 9.5 سايق يولعل بوبنألا عم ، م.م 140 وه ةدو جلا ليلكلا مجحلا
عواصصا	جودزملا حل رسج و يدرفال حل رسج نم ناعون كانه ؛ يضمصلا بطق ، قبة زلا عون
تامس	ةيولقلا دراوشلل بسانم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
داعبا	م.م 65 * 6 سايق يلسللا بوبنألا او م.م 35 * 9.5 سايق يولعل بوبنألا عم ، م.م 140 وه ةدو جلا ليلكلا مجحلا
عواصصا	جودزملا حل رسج و يدرفال حل رسج نم ناعون كانه ؛ يولق يئابره ك بطق ، قبة زلا عون

تامس	يدملا ةل يوط لعفل دودرل بسانم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
داعبأ	U. فرح لكش يلع كالسألا .م.م 120 * 9.2 ϕ سايقب يلفسل لبوبنألا ، مم 145 ةدحولل يلكلا مخرجلا
عاونا	ةل يوط ةرتفل ةبقارم نود لعافتت نأ نكمي يتلاو ، Ag / AgCl عون يه بطقلا ةع يبط إن
تامس	يدملا ةل يوط لعفل دودرل بسانم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
داعبأ	U. فرح لكش يلع كالسألا .م.م 120 * 9.2 ϕ سايقب يلفسل لبوبنألا ، مم 145 ةدحولل يلكلا مخرجلا
عاونا	بلطللا دن ع ةجودزملا ةلصولا عونل ةيناتلا ةلئاسلا ةلصولا ةفاصل نكمي و ، Ag / AgCl عون يه بطقلا ةع يبط إن
تامس	مادختسالا لهس ، ةيامح بطق
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 80 °C
داعبأ	مم 100 * 10 ϕ دتمم ، مم 70 * 10 ϕ يسايق
عاونا	لئاسلا عطاقت تانكالم لي لقتو بطقلا ةيامحل لامرلا بلق يف ةجودملا ةلئاسلا ةلصولا مادختسا متي
تامس	مادختسالا لهس ، ةيامح بطق
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 80 °C
داعبأ	مم 100 * 10 ϕ دتمم ، مم 70 * 10 ϕ يسايق
عاونا	لئاسلا عطاقت تانكالم لي لقتو بطقلا ةيامحل مدختست
تامس	مادختسالا لهس ، ةيامح بطق
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 80 °C
داعبأ	100 * 10 ϕ / مل 70 * 6 ϕ / مل 70 * 12 ϕ
عاونا	لئاسلا عطاقت تانكالم لي لقتو بطقلا ةيامحل مدختست
تامس	مادختسالا لهس ، ةيامح بطق
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 50 °C
داعبأ	مم 80 * 10 ϕ / مم 80 * 6 ϕ
عاونا	لئاسلا عطاقت تانكالم نم ةيامحل بطق للقي