

قراودلا ةيبكوكلا ةركلا ةنحطم

رصنعنلا مقر: KT-P400E



ةمدقم

ةيبكوك ةيورك ةنحطم نع ةرابع KT-P400E نحت تاردق تاذ تاهاجاتالا ةددعتم ةيبكمتك ليعشتلا رفوت يهو، اوعون نم ةديرف طلخو نم ةياملحلاو، تيقتولاو، عطقتملاو رمتسملا فلختمل ةيلاثم اهلعجي امم، دئزلا ليحتلا تاقيبطتلا.

ديزمل فرعا

نحطل ادم	لاكحتالاو ريثأتالا ةوق
ةبسانملا داوملا	ةبالصللا ةطسوتمو ةريغص ةشه ةبطر وأ ةفاج
داوملا لاخدا محح	
داوملا جارخا محح	مم 0.1-20
ةجلعلا محح	
نحطل قروء ةعرس	ةقيقتا/ةرود 0-900
يبكوكلا صرقلا ةعرس	ةقيقتا/دص 10
نحطل قروء ةدام	نحتسجنتلا ديبرك كيمازي سي قيقتع أدصلل مواقم ذالوف بلص ذالوف خ. ل، نوليان
نحطل تانام طرب ددع	عطق 4
نحطل قروء محح	لم 100
نحطل ةرك ةدام	نحتسجنتلا ديبرك اينوكريز؛ اينوكريز انيمول؛ انيمول قيقتع؛ قيقتع خ. ل، أدصلل مواقملا ذالوفلا
كحمل ةوق	370W
يفاصللا نزولا	محك 66
داعبالا	مم 500 عافتراالا * 500 صرعلا * 720 لوطلا
ةياملحلا يوتسم	IP65
ةدوعلل ريعام	CE