

قراودلا ةيبكوكلا ةركلا ةنحطم

رصنعنل مقرر: KT-P400E



ةمدقم

ةيبكوك ةيورك ةنحطم نع ةرابع KT-P400E نحت تاردق تاذ تاهاجتالا ةددعتم ةيبكمتك ليعشتلا رفوت يهو، اهعون نم ةديرف تلخو نم ةياملحلاو، تيقتولاو، عطقتملاو رمتسملا فلختمل ةيلالم اهلعجي امم، دئزلا ليحتلا تاقيبطتلا.

ديزمل فرعا

نحطل ادم	لكنحلالا ويرتاتلا ةوق
ةبسانملا داوملا	ةبالصلا ةطسوتمو ةريغص ةشه ةبطر و ا ةفاج
داوملا لاخدا مخرج	
داوملا جارخا مخرج	مم 0.1-20
ةجلعمل مخرج	
نحطل قروود ةررس	ةقيقد/ةرود 0-900
يبكوكلا صرقلل ةررس	ةقيقد/دص 10
نحطل قروود ةدام	نحسجنتلا ديبرك كيمارس قيقع أدصلل مواقم دالوف بلص دالوف خ. ل، نوليان
نحطل تانامطرب ددع	عطق 4
نحطل قروود مخرج	لم 100
نحطل ةرك ةدام	نحسجنتلا ديبرك اينوكرز؛ اينوكرز انيمول؛ انيمول قيقع؛ قيقع خ. ل، أدصلل مواقملا دالوفلا
كحمل ةوق	370W
يفاصلل نزولا	محك 66
داعبالا	مم 500 عافتلالا * 500 صرعلل * 720 لوطلا
ةياملحلا يوتسم	IP65
ةدوعلل ريعام	CE