




KT-LX: رصننعالا مقور



مقدم



ديزمالا فرعا

نوع	نوع	نوع
مقور	مقور	مقور
مقور	مقور	مقور
مقور	مقور	مقور 304
مقور	مقور	مقور
مقور	مقور	مقور <0.2 99.98%
مقور	مقور	مقور
مقور	مقور	مقور

نوع	KT-LX-100A	KT-LX-2X100A
نوع	مقور	مقور
نوع	1	2
نوع	مقور	مقور
نوع	≤15 mm	≤15 mm
نوع	≤80-200 μ (<0.2 mm)	≤80-200 μ (<0.2 mm)
نوع	≥99.98%	≥99.98%
نوع	150 g/min	300 g/min (150 g/min × 2)
نوع	5 kg	10 kg (5 kg × 2)
نوع	1.5 kW + 0.75 kW	1.5 kW + 0.55 kW
نوع	مقور AISI 304	مقور AISI 304
نوع /نوع	مقور (VFD) مقور	مقور (VFD) مقور
نوع	380 V AC, 3φ , 5φ , 50/60 Hz	380 V AC, 3φ , 5φ , 50/60 Hz
نوع	280 kg	390 kg
نوع (□ × □ × □)	860 mm × 820 mm × 900 mm	1080 mm × 900 mm × 950 mm