

آالء 8 و 6 آارايآ عم ريغآم ءءرب قلعلم راوء آانيع مسقم

KT-TX :رصنعلم مقر



ةمدقم

مآءآآسآب ءاوملل ةيلآآآم آانيع ذآ ققح ءءربآ و ذ قلعلم راوءآ آانيعلم مسقم زيآآآو، GB474 ريآياعلم اقفو مُمُص. ريغآملم SUS304، أءصلل مواقملم ذالوول نم لكآآب ف مكآآو، لآءءآلل ةلباق ةيزازآها ةيذغآو، رآبغل آارايآسا مآظنو، ةريغآملم ةعرسلآ آالء 8 وآ 6 ب ك فآل ةعريسلآ آانيوآآو ةيغانصلآ آارآبآلالل.

ءيزملم فرع

قآببآآلآ	فصولآ	ةيسآئرلل ءءآافلآ
مآفآلآ آارآبآ ءاوملم	ةميقلل لآلآآل كوآل مآفو، قوآسمل مآفآل، مآفل مآفآل ريضآآ GB474 ريآياعلم اقفو ةرياطملم ءاوملم، ءامرلآو، ةريارآل.	نم لل قآي ام، ءبئاسل مآفآل آاعفءلآل مآفآل آانيعآآل نم صآي. ريبرآملم لآلآلآل آاطآ.
آارآبساو نيءلآلآ	نءاعلمل آازآو، آآارآل مآفو، ءءلملم ءاوملم، مآفل ءيذغل مآف ميسقآ XRF وآ بآرلل آيآيملل لآلآل لب ق ءيذغل ريغ.	طش كلآ ءيذسل ءنءملم، مآمراغل لمآآل SUS304 نم يوولل لكآهلم.
مآف ءءوآو نءاعلملم كوآل	ر، رصلآ ءاومو، بآلآل، نيءملم كوآل مآف ءءوآو ةيغرف آانيع ذآ بصلل. رعانصل مآف ءءوآل ءبآرم آاءو ف ءيذغل كوآلآل.	لعل طافآل عم ءعاس/مآك 1800 لآل لصآ ةيلاع ءيآآلآل عم لمآعآل آالءلآل عيآ مآف ربغ مآميسآل مآف قبآببآل عيزوآ.
مآكرلآو آانءل ءاوملم	مآكرو، سبآلآو، نءمسلآل ركنلآو، ريآل رآلآل آانيع ميسقآ ةيآيمللآل ءيآيآلآل لآلآلآل آارآبآل مآفل رولصل.	لعل طافآل ام، مآمراغل نءاقف نءمي رآبغل ذ قلعلم لآلآل عيزوآل.
آآيآو مآفآل ءعآل عم ءءمسلآل	لمآوآو، رملولبآل آآارآو، ةيآلآل ءءمسلآل قآلآل ميسقآلآل ءيغانصل ءيذغل مآفل آالآل، آازف مآفل.	ءوآو مءم نيءملم ريغو سلسلآل أءصلل مواقملم ذالوول راسم آاعفءلآل نيء آيآيمللآل آولآ.
لآلآلآل آارآبآل	ءيآلآلآل آارآو سمل، ءوولآل آابآل ءبئاسلآل آانيع ميسقآ ءيآيمللآل ءيغانصل ءيذغل مآفل ءاوملم آآلآل.	آآلآل ءيذغل ءببآبب مآف VFD آاوطآ نوء ءعرسلآل ميطنآل ءيآيمللآل ريغو وآ ءيذغل آانيعلم آاوملم عيغانصل.

آافصوللم لملم	KT-TX-600	KT-TX-500M	KT-TX-400M
فالآلآل عوآ	آوآف م عوآ	لمآلآل قلعلم	لمآلآل قلعلم
مميسقآلآل مآف مآف	25 < لآل 6 <	25 < لآل 6 <	13 < لآل 3 <
مميسقآلآل بسل	1/2 - 1/8	1/2 - 1/8	1/2 - 1/8
مآف (مآف) ءيذغلآل عم ق ءعس	45	40	16
مآف (مآف) ءيذغلآل ءوآل ءعس	10	5	2
آانيعلم آالء ءع	8 (ريآلآل 6 وآ 8)	8 (ريآلآل 6 وآ 8)	8 (ريآلآل 6 وآ 8)
مآف (مآف) آآلآل لءم / ءيآلآلآل	1200 - 1800	1200 - 1800	600 - 1200
مآف (مآف) ءوآل نوء ءعرسلآل قاطن	4 - 60	4 - 60	4 - 60
مآف (مآف) VFD ك رآم قاط	1.1	1.1	0.75
مآف (مآف) لآلآلآل ءع	380	380	380
مآف (مآف) ءيذغلآل ءع	1300 × 620 × 1300	1300 × 620 × 1300	920 × 460 × 940
مآف (مآف) مآفآل ءلآ	160	160	100
مآف مآفآل ءع	SUS304 أءصلل مواقملم ذالوول	SUS304 أءصلل مواقملم ذالوول	SUS304 أءصلل مواقملم ذالوول

تافصاوم لى لى ماع م	KT-TX-600	KT-TX-500M	KT-TX-400M
رابع لى لى م لى صوت	ي س ا ي ق ل ل ا ج ا ر خ ت س ل ل ز ه ا ج	ي س ا ي ق ل ل ا ج ا ر خ ت س ل ل ز ه ا ج	ي س ا ي ق ل ل ا ج ا ر خ ت س ل ل ز ه ا ج