


مواقم لآة فزخ لآ (Sic) نوكي لسي لآ دي برك حئافص آارت هال ل

رص نعل لآ مقر : KM-DG02



ةمدقم

دي برك كي ماري سة حفي فص نوكتت
يلع نوكي لسي لآ دي برك نم (اذك) نوكي لسي لآ
نع نوكتتي يذلو ، آاقن لآ قئاف قوح سم و آاقن لآ
ةج ردب دي بلت لآ و زازت هال آب ليك شت لآ قيرط
ة لآع ة رآح .

دي زم لآ فرع لآ

م م 15*3 یرئاد	م م 40*40*1	م م 50 * 50*50*4/5/6	م م 100*100*100*5	م م 150*150*150*5
م م 5*5*1	م م 40 * 40*40*2	م م 50*50*50*8/10	م م 100*100*100*7	م م 15*15*15*1 (لوقصم دآاو ب نآح)
م م 10*10*10*4	م م 50*50*50*1	م م 50*50*50*14	م م 100*100*100*10	م م 50*50*50*1 (لوقصم دآاو ب نآح)
م م 20*20*20*3	م م 50*50*50*2	م م 100*100*100*3	م م 100*100*100*15	
م م 20*20*20*5	م م 50*50*50*3	م م 100*100*100*4	م م 100*100*100*20	

ع و رص م لآ	ة دح و لآ	Sic عارف لآ دي بلت	Sic ب ط ب ترم لرع در
ة فآت لآ	ب عك م س/م ج	□3.12	3.05-3.08
ح ط س لآ و ن و ش خ	م	0.6	0.6-0.8
ة بآ ل ص لآ	س ه	□115	□110
ة ره ا ط لآ ة ي م آ س م لآ	%	□0.2	□0.3
ط آ ع ص ن آ لآ ة وق	لآ ك س آ ب آ ج م	□2500	□2500
آ ن ث ن آ لآ ة وق	لآ ك س آ ب آ ج م	□380	□350
ر ح لآ نوكي لسي لآ ي و ت ح م	%	□1	□10
(نوكي لسي لآ دي برك ي و ت ح م) آاقن لآ	%	≥99	≥90
ة نور م لآ ل م آ م	لآ ك س آ ب آ ج م	410	400
ة يرآ ر ح لآ ة ي ل ص و م لآ	°C م س/لآ ك	0.3	0.32
يرآ ر ح لآ د د م ت لآ ل م آ م	i/°C	4.2×10 ⁶	4×10 ⁶
لآ ي غ ش ت لآ ة رآ ح ة ج رد	°C	1400	1300