


نيقباطو دحاو قباطب ماذختسالا جودزم يزازتهالابغر ةيعانصلال داومال فينصتو ةلبرغل KT-DSC :رصنعلال مقر



ةمدقم

ماذختسالا جودزم يزازتهالابغر اذه مُمَص
يربختم لصللل (نيقباطو دحاو قباطب)
أففينصت رفوو، ةءافكلال يلاع يعانصلالو
ةلباق زازتهالابغر، تاميسجللأقي قد
ليدبتلل ةلباق ةلبرغل حاولأو، ليدعتلل
ربع ةيجاتالال ةللاع و ةرمتسم ةجلالعو
ةبصلال نداعملالو محفلالو نيدعتال تاقيبطت.

ديزمالا فرع

قيبطتال	فصولا	ةيسئيرال ةءافال
يجولويجل فاشكسالا بلل تانيء ذؤو	فاشكسالا تانيءو، ونوطلما روصل تانيءو، رفلال تانيء فينصت يندعلال ليلحتلل ةيساقي ةيمجج تاعيزوت لىل يندعلال	رفوو، ليلحتال راركت ةلباق زرعوو، يوديلى لمعلال يغللى ءانجلالأقي قذافيصت
فينصتالو محفلال يفارغو رتال	ماجأ لىل ونوبركلال يئيزلا روصلالو، كوكلاو محفو، ونوطلما محفلال زرف بيجرتال قرغالو وفطال لصف وأ قارحتال رابختا لبق ةزيمم تاميسجج	حمسيو ددرتال ةللاع ةلرللال لال نل لابلرغال داسنل نل نل قباطال ةراتل لىل ةعيرس تاليدعت
نداعملال ثبج مجج دبلمالو	ف روصلال لملوو، ديدجلال ماج دبلمو، ونوطلما نداعملال ثبج فينصت دوعلال نامص تاربختمو ةيبيرجتال ءناصلال	يذالوفال ءانبلال لال نل نل ءطشاكلال تاميسجلال لكأ مواقي ينصتال ءبعلال ةلببشلال ةلبرغل حاولأو ليلحتال
قيحاسملال ءلالعو ةئاميسلال كلال تابجلالو	ءعيرزال ءدمسالاو، ةيعانصلال ءالالالو، ءبجملال تازفجلال ءئجت مجلال ريبك ماكلرلالو تامارغلال ءالزال ةيعانصلالال تاجتارلالو	رابغلال تئشت نل لىلقت لماكلال ءلغم ءيرفت تاراسم رفوو ةرمتسمال ءجلالعلال ءيجاتنل لىل ءطافجلال عم
ماخلال داومال كئيميسلالو تايارجلال	انيمولالو، سللمال تيسكوبالو، نيطلالو، لاصلللل قيق د ءلبرغل وصلالو ءطصللل تابيجلال مجج تافووصلال ف مجكحتلل ءرهنصلال	ءطق طاقن لىل ءطافجلال لال نل نل ءببات ءبعت ءفاتك نل نل ليدبتلل ءلباق ءلبرغل حاولأو ماذختساب قيق د ءيكئيكئيم
نيدعتال ماكلر رابختا راجمالو	ونوطلما ريجل ريجلالو، صللالو، لمزلل رمتسمالو تاعفدلال فينصت ةيعانصلال مجججتال ريجل ريجل لىل ءلحتال نل ققحتلل روابصلال تانيءو	تارءق عم ءلوهسبب م 40 نل نل ءنشلال ماخلال ءيدعتال عم لماعلالي ءعاسال ف مجك 200 لىل لصل ءيجاتنل

تافصولال ءملعم	ةينفلال لىلصافتل
جتنل م ءيرعت دوك	KT-DSC
ءرض × لوط) لابلرغال ءول داغأ	600 م × 300 م
أقسبم ءببثملال ةيساقيال لابلرغال تاجت	م 25 × 25 م: يولعلال قباطال م 10 × 10 م: لىلصلال قباطال
ليدبتلل ءلباق ءفاسل ءلبرغل حاولأو	م 2 × 2 م، م 6 × 6 م: ءنصملال رايغلال عطق
لابلرغال قباطب نيوكت	دحاو قباطب لمعللل لىل قباطب / (ءانجل 3 لىل لىل قباطب)
لابلرغال قباطب لىل ءواز	ءجرد 11.5
زازتهالال ءطوش ءعس	(ليدعتلل لىل قباطب) م 4 لىل م 2
تابرصلال لدعل / ءراتال ددرت	قيق د/ءربص 1400
ماخلال ءيدعتال تابيجلال مجج لىل قباطب	م 40 لىل م 0
ءجلالعلال ءيجاتنل ءرءق	ءعاس/مجل 200 لىل ءعاس/مجل 4
يئابرهكلال كرحملل ءرءق ءطالال	م 0.15
زاهللل لىل ءالمازلال	مجل 124

تفاصيل النموذج	مواصفات الجهاز
(ارتفاع × عرض × لوط) م (الحد الأقصى للارتفاع)	900 مم × 750 مم × 1100 مم
يحتوي على راحة اليد	مقبضات معدنية مدمجة في سطح العمل
لوح تحكم قودنص	لوحة تحكم مدمجة في سطح العمل
زوايا الدوران	مقبضات معدنية مدمجة في سطح العمل
مدمجة في سطح العمل	مقبضات معدنية مدمجة في سطح العمل
لغتي التشغيل	مقبضات معدنية مدمجة في سطح العمل