

ةدرقم ةي قرفأ قراد ةنوحاط

رصن عل مقرر: KT-JM3000



ةمدقم

نازخ عصول نحتو طلخ ةادأ نع ةرابع KT-JM3000 دمعتت يهو. لقاأ وأ لم 3000 مجحب يورك نحت قيقحتل ددرتلا ليحت ي ف مكحتلا يلع، هاجتالار يغيغتو، ةتباتلا ةعرسل او، تي قوتلا نم اهريغو دئازلا ليحتلا نم ةيماحل او فئاظولا.

[ديزمل فرعا](#)

ةجالعمل اءبم	لكاكتال
قببطللا ةنيع تاري م	هجرللل صفنم وأ فاج شه ةصفنم يلا ةطس وتم ةبالص قيقد
ةجالعمل اعون	طلخال نحتلا
نقحل مجحل يصقالا دحلا	
ةنيعل تام يسج مجح قاطن	رتم وركيم م 1-20
ةيوركلا نحتلا ةيعو ادع	1
حام يورك نحت نازخ مجح ركبأ	لم 3000
حاتملا نحتلا اعو مجحل ين دال دحلا	لم 250
ةيرايتخا ةدام يوركلا نحتلا نازخ	خلا ناثيروي يلوب لئس سلناتس نولي ان قيقع نحتننتلا ديبرك اينوكرز
ةيرايتخال نحتلا طئاسو عون	يناو طسا يورك
ةيرايتخال نحتلا تارك	م ودرولا ادلل مواقملا دالوفا قيقعلا نحتننتلا ديبرك اينوكرز
نحتلا ةقيرط	بطرلا نحتلا فاجلا نحتلا
ةيظاطملا تاركبلا ادع	اصع 2
ةيظاطملا ةناو طسا ال اعرس	ةقيقد/اص 900
ةيظاطملا ةناو طسا ال اعطام	نئثيروي يلوب
ةيظاطملا ةناو طسا ال ةكرح ةقيرط	يئابرهك مكحت
يصالا نزولا	مكح 48
داعبالا	مم 680*430*430
ةيماحلا ةئف	IP65
ةيساي قلا تافصاوملا	CE