

ةيحيافص ةيزازتها ةافصم

ررصنعلال مقر: KT-T200TAP



Introduction

ةبذبذتم لخن ةأدأ نع ةرابع KT-T200TAP رربتخملا يف يبتكمل مادختسالل ةبذبذتمو ةقيقدلا يف ةرود 300 ةيقتأ ةيرئاة ةكرح عم لخنلا ةاكامل ةكرح 300 ةيسأر ةعصف ةكرحو رورملا لعل ةنيعلال تائي زج ةدعاسمل يوديلا لصفأ لكشب.

ديزملال فرعل

لحارملا ددعل يصقألا دحل	3 محك
ةشاشلا تاقبط	1-8 تاقبط
لحارملا ددعل يصقألا دحل	7
ةعسل	5-10 مم
زازتهال ددرت	ةقيقداهرم 300
زرقل تاميسج مح قاطن	20 مم - 25 مم
ةلبرغلل حاتم رطق ربكأ	200 مم
لابرغلل جربل عافترا يصقأ	510 مم
ةيفاضا ةفيطو	LED ةضاء LED ةفاض عيرس لفق زاغ توصلل لزاع عم لمالكاب ةقلغم ةنازح
ةلبرغلل ةقيرط	ةبطر ةفاج
يئابرهكلل فصولا	طاو 180، زتره 50-60، ددرتم رايت تلوف 200-240/تلوف 100-120
ةقاطلا دفنم	لل، يناطيربل رايعملال/يكرمألا رايعملال/يبورألا رايعملال/ينطول رايعملا
يفاصلل نزولا	85 محك
لحارملا داغألا	410*470*715 مم (عافترال او كُمسلاو ضرعلال) داغألا
ةيامحلل يوتسم	IP65
ةيسايقلا ةفصاوملا	CE/ISO9001