

ةيحيافص ةيزازتها ةافصم

رصنعلا مقرر: KT-T200TAP



ةمدقم

ةبذبذتم لخن ةادأ نع ةرابع KT-T200TAP ربتخملا يف يبتكمل مادختسالل ةبذبذتمو ةقيقدلا يف ةرود 300 ةيقتأ ةيرئاد ةكرح عم لخنلا ةاكحمل ةكرح 300 ةيسأر ةعصف ةكرحو رورملا ىلع ةنيلعلا تائيزج ةدعاسمل يوديلا لصفأ لكشب.

ديزمل افرع

لامعلا رطق (مم)	200
لامعلا تاقبط	1-7 تاقبط
ةقيقد/ةرم) تاججراتلا ددع	290±10
ةقيقد/ةرم) تابرضلا ددع	156±10
ددعتلا تارم ددع	25
ةعصفلا عافترا	38±6
طاو) ةقاطلا	550
تلوف) دهجلا	220
داعبالا (مم)	H500*L500*W730
محك) ةشاشلا نرو	80